

SATA - eSATA変換アダプタ 標準プロファイルPCIプラケット搭載 30cm

製品ID: ESATAPLATE1



SATA - eSATA変換アダプタプレート。既存のシリアルATAコントローラに外付けデータサポートを追加します。

このアダプタプレートは、コンピュータ筐体のリアパネルに取り付け、eSATAからSATAへのシンプルな変換を行います。マザーボードのSATAデータコネクタを延長してeSATAポートを提供し、ユーザーはeSATAデバイス(ハードドライブケースなど)を接続することができます。

本製品は、データ整合性の向上に役立つ外付けハードドライブやeSATA接続対応RAIDデバイスの活用を念頭に設計されており、最大で 6Gbpsのデータ転送レートに対応します。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- SATA 3.0 仕様準拠

コネクタ

保証に関する方針

Lifetime

コネクタタイプ

1 - eSATA(データ)[7ピン]

1 - SATA(データ)[7ピン]

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	30.5 cm [12.0 in]
製品横	2.2 cm [0.9 in]
製品高さ	12.0 cm [4.7 in]
製品重量	35.0 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	40.0 g [1.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1ポート SATA - eSATA スロットプレートブラケット
---------	-------------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

