

2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter

Produkt-ID: ESATAPLATE2



Der eSATA-SATA-Adapter von StarTech.com bietet zusätzlichen Datensupport für bestehende serielle ATA-Kontroller mit zwei zusätzlichen eSATA-Ports für den Anschluss von externen SATA-Geräten. Die Adapterplatte kann auf der Rückseite des Computers eingebaut werden und ermöglicht die direkte Verbindung zwischen eSATA- und SATA-Geräten. So können Sie Ihr SATA-Gerät (Festplattengehäuse etc.) an den eSATA-Port anschließen, der eine Erweiterung des Hauptplatinen-SATA-Datensteckers darstellt. Der eSATA-SATA-Adapter wurde konzipiert, um die Vorteile der erhöhten Datensicherheit zu nutzen, die von externen Festplatten oder RAID-Geräten mit eSATA-Anschluss geliefert werden. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen

Steckverbinder

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbindertyp(en) 2 - eSATA (7-polig, Daten)

2 - SATA (7-polig, Daten)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95% bei 25°C(77°F)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	6.7 in [17.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	1.9 oz [53.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [62.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port-SATA-auf-eSATA-Slotblech-Klammer
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

