

45cm 1 Port SATA auf eSATA Slotblech Adapter - Buchse/Stecker

Produkt-ID: ESATAPLT18IN



Der 18-Zoll 1-Port-SATA-auf-eSATA-Plattenadapter ESATAPLT18IN bietet zusätzlichen externen Datensupport über einen bestehenden Hauptplatinen-Serial-ATA-Controller. Bauen Sie die Platte einfach auf der Rückseite des Computers als eine Erweiterung des Mainboard-SATA-Datensteckers ein, um einen Port zum Anschließen externer SATA-Speichergeräte hinzuzufügen (z.B. externe eSATA-Festplatte).

Der eSATA-SATA-Adapter wurde konzipiert, um Nutzen aus der erhöhten Datensicherheit zu ziehen, die von externen RAID-Geräten mit Unterstützung von eSATA-Anschluss geboten werden. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s und verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit einem externen SATA (eSATA)-Port auf.

Merkmale

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	eSATA (7-polig, Daten)
	Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)
<hr/>		
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0% to 90% RH
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Rot
	Steckverbinderart	Gerade
	Kabellänge	18.0 in [45.7 cm]
	Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
	Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [21.0 mm]
	Produktgewicht	9.5 oz [270.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Package Length	0.0 in [0.7 mm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	8.7 in [22.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.9 oz [280.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt		

Im Paket enthalten 45 cm 1-Port-SATA-auf-eSATA-Slotblech-Klammer

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

