

91 cm eSATA- en USB A-naar-Power eSATA-kabel - M/M

Productcode: ESATAUSBMM3



Deze eSATA- en USB A mannelijk-naar-Power eSATA-kabel voorziet in een 91 cm lange verbinding tussen een externe drivebehuizing met een Power eSATA-poort en de eSATA- en USB-poort op een PC/notebook. Hierdoor wordt met één enkele kabel zowel in voeding (via USB) als in gegevens (via SATA) voorzien.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw gevoede eSATA-apparaat ook zonder een gevoede eSATA-poort op uw PC of notebook aan.

Eigenschappen

- 1x eSATA 11-pins voedingscontactdoos
- 1x eSATA 7-pins gegevenscontactdoos
- 1 USB A mannelijke connector
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Hardware	Garantiebeleid	Lifetime
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - Voeding eSATA (11-polig, eSATA/USB, 5/12 V)
	Connector B	1 - eSATA (7-polig, data)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	60~75% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
	Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
	Gewicht product	3.0 oz [84.6 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.1 in [15.4 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegleverd	1 - 91 cm USB en ESATA-naar-Power eSATA

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.