

SFP+モジュール／Citrix製品EW3P0000558互換／10GBASE-LR準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: EW3P0000558-ST



EW3P0000558-STは、Citrix製EW3P0000558互換のSFP+トランシーバモジュールです。Citrix®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、10GBASE-LR準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で10kmの距離に対応します。

技術仕様:

- ・波長: 1310nm
- ・最大データ転送レート: 10Gbps
- ・タイプ: シングルモード
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 10km
- ・MTBF: 1,386,624,697時間
- ・消費電力: 1.3W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

このSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

・ Citrix製EW3P0000558と100%互換: Citrix製スイッチ／ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供

・ 技術仕様: 10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF) | LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大転送距離 10km

・ メーカーホスト互換性を検証: Citrix製スイッチ／ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Citrix
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

性能

最大データ転送速度	10.31 Gbps
最大伝達距離	10 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1310 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours
消費電力(W)	< 1.3W

コネクタ

コネクタA	1 – SFPスロット
コネクタB	1 – 光ファイバー LC 2芯

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.8 cm [2.3 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	21 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.6 cm [3.8 in]
パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	52.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ トランシーバー
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。