

Citrix EW3Z0000586 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR

Produkt-ID: EW3Z0000586-ST



Der EW3Z0000586-ST ist ein Citrix EW3Z0000586 -kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Citrix® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1310nm
- Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 10 km
- MTBF: 1.386.624.697 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100% CITRIX EW3Z0000586 COMPATIBLE SFP+ TRANSCEIVER: Designed, programmed and tested to work with compatible Citrix switches and routers to deliver dependable 10GbE connectivity
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-LR | 10 Gbps | Single Mode | LC |1310nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 10 Km
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Citrix Routern und Switches. DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Citrix
Industrienormen	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10.31 Gbps
Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)
Faseroptiktyp	Single Mode

	Wellenlänge	1310nm
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
	MTBF	1,386,624,697 hours
	Stromverbrauch	< 1.3W
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbreite	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	0.7 oz [21 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	4.5 in [11.4 cm]
	Paketbreite	3.7 in [9.4 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Transceiver
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.