

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM Compatible QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.5 m

ID prodotto: EXQSFP4050CM



Il prodotto EXQSFP4050CM è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 0.5 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - QSFP+
Connettore B	1 - QSFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

conservazione

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Larghezza del Pacco	9.8 in [24.8 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [116.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
-----------------------------	----------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.