

SFP+モジュール／Juniper製品EX-SFP-10GE-LR互換／10GBASE-LR準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: EXSFP10GELRS



Juniper製EX-SFP-10GE-LR互換SFP+モジュール。Juniper®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大10kmの距離に対応し、10GBASE-LR準拠のネットワークで安定した10GbE接続を提供します。

技術仕様:

- ・波長: 1310nm
- ・最大データ転送レート: 10Gbps
- ・タイプ: シングルモード光ファイバ
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 10km
- ・MTBF: 2,104,865時間
- ・電力消費: 1.3W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFP+光トランシーバです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Juniper製スイッチ／ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換
- ・ リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・ Juniper EX-SFP-10GE-LRとの100%互換性を保証
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・ OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術
- ・ 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
- ・ 1.2W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Juniper
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

性能

最大データ転送速度	10 Gbps
最大伝達距離	10 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1310 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	2,104,865時間
消費電力(W)	< 1.2 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバー LC 2芯
--------------	------------------

特記 / 必要条件

注意	10ギガビット 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータで使用
----	---------------------------------------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	58.4 mm [2.3 in]
製品横	1.4 cm [0.5 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	21.0 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.3 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.3 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ トランシーバー
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。