

SFPモジュール / Juniper製品EX-SFP-1GE-T互換 / 1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

製品ID: EXSFP1GETST



Juniper製EX-SFP-1GE-T互換銅製SFPモジュール。Juniper®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。銅線ケーブルで最大100mの距離に対応し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠のネットワークで安定した1GbE接続を提供します。

技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 1000Mbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ45コネクタ
- ・最大転送距離: 100m
- ・MTBF: 4,655,371時間
- ・電力消費: 1.3W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能な銅製SFPトランシーバです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
- ・ リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・ Juniper EX-SFP-1GE-Tとの100%互換性を保証
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・ 光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用
- ・ 1.3W以下の低消費電力
- ・ OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Juniper
業界標準	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T

性能

最大データ転送速度	1000Mbps
最大伝達距離	100m
ファイバタイプ	銅
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	なし
互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
MTBF	4,655,371時間
消費電力(W)	< 1.3 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - RJ-45
--------------	-----------

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
------	---------------------------------

保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	68.0 mm [2.7 in]
製品横	1.4 cm [0.5 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	24.0 g [0.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.3 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。