

1HE 60x10mm Socket 7/370 CPU Lüfter mit Kupfer mit Kühlkörper & TX3

Produkt-ID: FAN3701U



Dieser Kühler für 60 x 10 mm-Sockel-7/370-CPUs bietet eine zuverlässige und günstige Kühllösung für Ihre 1U-Server und hilft, den ordnungsgemäßen Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Server-CPU-Kühler besitzt eine Kupferbasis und einen CPU-Lüfter für Sockel-CPUs und sorgt für schnelle Wärmeableitung in engen 1U-Serverumgebungen.

Der CPU-Kühler wird über eine einfache TX3-Verbindung mit dem Netzteil des Servers mit Strom versorgt und eignet sich für alle Intel Celeron/PIII- bzw. AMD Athlon/Duron-Prozessoren bis 1 GHz.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schlanker Kühler mit CPU-Lüfter und Kühlkörper für 1U-Server
- Für alle Intel Celeron/PIII- und AMD Athlon/Duron-Prozessoren bis 1 GHz geeignet.

Merkmale

Hardware

Garantiebestimmung 2 Years
n

Gebälse	60 mm
Lüftermaße	60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Lüfterlagertyp	Kugellager
Wärmeableitungstyp	Kupfer
Wärmeableitungsmaße	64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)

Leistung

Luftzirkulationsrate	13.48 CFM
Geräuschpegel	31 dBA
Lüfterdrehzahl	5000
Thermischer Widerstand	0.554C/W

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	Molex-Lüfter (3-polig, TX3)
-----------------------	-----------------------------

Strom

Eingangsspannung	12V DC
Stromverbrauch	2.64 W

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktgewicht	7.0 oz [199 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	1.2 in [30 mm]
Package Height	5.7 in [14.6 cm]



Versandgewicht
(Verpackung) 8.1 oz [230 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 6-cm-Kupfer-CPU-Lüfter für 1U-Server
Packung mit Wärmeleitpaste

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

