

80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Product ID: FAN8X25TX3L

Dieser leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager (8 cm) stellt eine kostengünstige Lösung für den Ersatz von defekten oder zu lauten PC-Lüftern dar. Durch eine einfache TX3-Verbindung mit der Hauptplatine des Host-Computers trägt der 8 cm Gehäuselüfter zur optimalen Temperatur und damit zur gleichbleibenden Systemleistung bei.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Features

- Doppelkugellager
- 3-poliger Stecker mit Tachokabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Leitern	3
	Lüfterlagertyp	Ball Bearing
Leistung	Luftzirkulationsrate	26.6 CFM
	Geräuschpegel	27 dBA
	Lüfterdrehzahl	2000
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	Fan (3 pin, TX3)
Strom	Eingangsspannung	12V DC
	Eingangsstrom	0.08 A
Umwelt	Betriebstemperatur	-10 to 80
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Gehäusetyp	Plastic

Produktlänge	3.1 in [80 mm]
Produktbreite	1.0 in [25 mm]
Produkthöhe	3.1 in [80 mm]
Produktgewicht	2.4 oz [69 g]

Verpackungsinformationen	Package Length	5.6 in [1.4 cm]
	Package Width	3.8 in [97 mm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [98 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	8cm Gehäuselüfter
	Im Paket enthalten	Montageschrauben

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

