

92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Produkt-ID: FAN9X25TX3L



Dieser leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager (9,25 cm) stellt eine kostengünstige Lösung für den Ersatz von defekten oder zu lauten PC-Lüftern dar. Durch eine einfache TX3-Verbindung zur Stromversorgung des Host-Computers trägt der 8 cm Gehäuselüfter zur optimalen Temperatur und damit zur gleichbleibenden Systemleistung bei.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Merkmale

- Doppelkugellager
 - 3-poliger Stecker mit Tachokabel
-

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Leitern 3

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate 31.84 CFM

Geräuschpegel <22 Db

MTBF 50,000 Hours

Lüfterdrehzahl 1800 RPM +/-10%

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3)

Strom

Eingangsspannung 12V DC

Eingangsstrom 90mA

Stromverbrauch 1.08W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Kunststoff

Produktlänge 3.6 in [92 mm]

Produktbreite 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöhe 3.6 in [9.2 cm]

Produktgewicht 2.8 oz [79 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.1 cm]
Paketbreite	3.7 in [9.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 92mm Gehäuselüfter
	4 - Montageschraube

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.