

## 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker

Produkt-ID: FANBOX2



Dieser vielseitige PC-Gehäuselüfter mit 8 x 8 x 2,5 cm ist für eine Vielzahl von Computergehäusen ausgelegt. Durch das Ableiten von warmer und die Zufuhr von kalter Luft sorgt er für eine bessere Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses. Dieser 8 cm große, leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager verfügt über hocheffiziente Lüfterschaufeln, die in der Lage sind, bis zu 0,9 m<sup>3</sup> Luft pro Minute umzuwälzen. Diese hochkompatible PC-Kühlösung wird über eine einfache (3-polige) TX3-Verbindung an die Stromversorgung des Computers angeschlossen und verfügt über eine 2-jährige StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

### Merkmale

- Doppelkugellager
- 3-poliger TX3-Stromanschluss

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Anzahl von Leitern 3

Lüfterlagertyp Kugellager

---

#### Leistung

Luftzirkulationsrate 37.3 CFM

Geräuschpegel 34 dBA

MTBF 56,609 hours

Lüfterdrehzahl 3000

---

#### Steckverbinde r

Steckverbindertyp(en) Molex-Lüfter (3-polig, TX3)

---

#### Strom

Eingangsspannung 12V DC

Eingangsstrom 0.16

Stromverbrauch 1.92W

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur -10 to 80

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Kunststoff

Produktlänge 3.1 in [80 mm]

Produktbreite 1.0 in [25 mm]

Produkthöhe 3.1 in [80 mm]

Produktgewicht 2.5 oz [70 g]

---

#### Verpackungsin formationen



Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	3.8 in [97 mm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 oz [97 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	8cm Gehäuselüfter Montageschrauben
--------------------	---------------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

