

80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Produkt-ID: FANBOX



Dieser vielseitige PC-Gehäuselüfter eignet sich für eine Vielzahl von Computergehäusen. Er sorgt für die Zufuhr von Frischluft in das Gehäuse bzw. die Ableitung von warmer Luft. So werden Probleme durch Überhitzung der Komponenten vermieden. Diese leise Kühllösung mit ihrem nahezu lautlosen 8 cm Lüfter mit bürstenlosem Motor und Kugellager weist ein hocheffizientes Schaufeldesign auf, das 1,0 m³ pro Minute Luft umwälzt. Die hochkompatible PC-Kühllösung wird über eine einfache LP4-Verbindung an die Stromversorgung des Computers angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
- Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern

Merkmale

- Doppelkugellager
- Inline LP4-Netzstecker

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Leitern 2

Lüfterlagertyp Kugellager

Leistung

Luftzirkulationsrate 37.27 CFM

Geräuschpegel 33 dBA

MTBF 56.609 Stunden

Lüfterdrehzahl 3000

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

Strom

Eingangsspannung 12V DC

Eingangsstrom 0.16

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 to 80

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Kunststoff

Produktlänge 3.1 in [80 mm]

Produktbreite 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöhe 3.1 in [8 cm]

Produktgewicht 2.6 oz [73 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.4 in [11.2 cm]
Paketbreite	3.9 in [9.8 cm]
Pakethöhe	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [100.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 8cm Gehäuselüfter
	4 - Montageschrauben

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.