

Koelventilator Uitbreidingsslot Achterzijde met LP4 Connector

Productcode: FANCASE



Deze kwalitatief hoogwaardige PCI-ventilator is een aanvullende koelventilator die past in de PCI, ISA- of AGP-uitbreidingsslots van een computer. De ventilator zorgt voor betere prestaties van de uitbreidingskaart (videokaart, etc.) door het voorkomen van oververhitting, waardoor het een ideale videokaartkoeler is voor oudere, warm wordende 3D grafische kaarten zoals de Voodoo, TNT2, GeForce256 en dergelijke. De stille ventilator wordt gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de computervoeding en is voorzien van een borstelloze gelijkstroommotor die de temperatuur van de uitbreidingskaart laag houdt op vrijwel geruisloze wijze. De ventilator is compact genoeg om te passen in bijna elke uitbreidingsslot, zodat de luchtstroom daar heen kan worden geleid waar dit het meest nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verhoog de luchtstroom in een computerbehuizing door het toevoegen van een ventilator aan de achterzijde
- Voeg een extra ventilator toe aan een computerbehuizing als deze geen mogelijkheid biedt voor standaard inbouwventilatoren
- Voer effectiever hete lucht af van een snelle grafische kaart

Eigenschappen

- Past in standaard computer behuizing met full-height/full profiel
- Kan worden gebruikt om lucht via de bovenkant in te laten en langs achter uit te laten, of via de onderkant in te laten en langs achter uit te laten
- Ventilator met kogellager; Inline LP4 power connectors; 12V @ 0,15A, 1,8W; 6,9 CGM @ 2.200 RPM; 32 dBA; MTBF: 37.739 uur; Zwarte kunststof behuizing; Omkeerbare beugel
- OPMERKING: Ondersteunt geen PWM voor ventilatorregeling en werkt op volle snelheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	6.9 CFM
Geluidsniveau	32 dBA
Toerental ventilator	2200 RPM

Connector(en)

Type connector(en)	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije uitbreidingsslot (achterzijde)
----------------------------	--------------------------------------

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
Vermogensopname	1.8W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
---------------------	-------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	3.5 in [9.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	3.6 oz [103.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Koelventilator Uitbreidingsslot / Videokaart
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.