

## USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Produkt-ID: FCREADHCU3



Der USB 3.0-Kartenleser FCREADHCU3 ermöglicht einfachen Lese-/Schreibzugriff für eine Vielzahl beliebiger Flash-Speicherkartenformate/-typen (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) in einem einzigen Gerät über eine High Speed-USB 3.0-Verbindung. Mit einer Verbindung über USB 3.0, die 10 Mal rapider ist als USB 2.0, werden großen Datendateien um einiges schneller übertragen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0, sodass Kompatibilität mit älteren Systemen gewährleistet ist. Dieser kompakte und leichte, externe Kartenleser ist eine mobile, praktische Lösung für den Zugriff auf viele verschiedene Typen von Flash-Speicherkarten/Mediakarten und ist bedienerfreundlich, da keine Installation von Treibern oder Software erforderlich ist. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Laptop-Benutzer, die auf einen oder mehrere Typen von Flash-Speicherkarten zugreifen möchten
- Profis, die über USB 3.0 statt USB 2.0 auf ihre hochschnellen Flash-Speicherkarten zugreifen möchten

### Merkmale

- Kompatibel mit verschiedenen Typen von CompactFlash®, SecureDigital®- und MemoryStick®-Flash-Karten
- SuperSpeed USB 3.0-Hostschnittstellenstandard mit Unterstützung für Datenübertragungsraten bis

zu 5 GBit/s

- Strom direkt aus dem USB-Port
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Computersystemen
- LED Betriebsanzeige
- Kompaktes Design und leichte Kunststoffkonstruktion
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	USB 3.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3220

---

#### Leistung

Speichermedientyp	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo CF (Compact Flash I Card) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick mit MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
-------------------	--

---

#### Steckverbinder



Steckverbindertyp(en) USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Externe Ports

- SD/MMC-Steckplatz
- CompactFlash (50-polig) Steckplatz
- MiniSD / MicroSD / MMC Slot
- Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger Strom

---

#### Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.8 A

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 4 A

Stromverbrauch 20

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Lagertemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz



Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	3.3 in [85.0 mm]
Produktbreite	2.2 in [55.0 mm]
Produktgröße	0.8 in [20.0 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [54.0 g]

---

Verpackungs-  
informationen

Paketmenge	1
Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.0 oz [169.0 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-Kartenleser
	USB 3.0 Kabel
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

