

USB 3.0接続マルチメモリーカードリーダー SDHC/ Micro SD対応 /後継機あり(FCREADMICRO3V2)

製品ID: FCREADMICRO3



USB 3.0 マルチメディア カードリーダー。USBポートのあるコンピュータから、各種フラッシュカードにアクセスすることができます。USB 3.0で最適なパフォーマンスを発揮しますが、USB 2.0とも下位互換性があります。

デジタルカメラ、MP3プレーヤなどポータブル・メディアデバイスで使用されるメモリーカードへのアクセスが簡単にできるこのメディアカードリーダーは、以下のカードフォーマットをサポートしています。

- ・ SDカード (Secure Digital)
- ・ マルチメディアカード (MMC)
- ・ Mini-SD、Micro-SD/SDHC (T-flash)
- ・ SDHC
- ・ SDXC
- ・ RS-MMC
- ・ Mobile-MMC および MMC-micro
- ・ Memory Stick (MS)
- ・ Memory Stick PRO (MS-PRO)
- ・ MS Duo
- ・ MS-PRO Duo
- ・ Memory Stick XC
- ・ Micro-MS (M2)
- ・ MSPRO-HG Duo 8ビットモード

ポケットサイズのメモリーカードリーダーは、軽量で持ち運びに適しており、ノートパソコンのアクセサリとしても最適です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ポケットサイズで軽量・コンパクトなカードリーダーを必要とする出張の多いモバイルユーザー
- ・カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー
- ・メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送

製品の特長

・ 簡単操作: Windows、macOS、Linux、Chrome OS、Android対応。USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に理想的

・ 幅広い互換性: SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXC、MMC-plus & MS-Proカードなど大容量／拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応

・ USB 3.0マルチカードリーダー: USB-Aポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)、メモリースティック(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

同時スロットアクセス: デュアル論理ユニット番号に対応し、メモリースティックとSD/MicroSDカードの同時読み込みが可能。SDおよびmicroSDスロットでは単一の論理ユニット番号を共有、microSDスロットが優先

・ 簡単操作: Windows、macOS、Linux、Chrome OS、Android、iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)に対応。USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に理想的

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
チップセットID	Realtek - RTS5307

性能

最大データ転送速度	5 Gbit/秒
メモリメディアタイプ	microSDHC MS Duo、MS Pro Duo、MS Pro-HG Duo

メモリースティック
M2(メモリースティックマイクロ)
マルチメディアカード
RS-MMC
SD/MMC
SDHC
HS-MMC、HC-MMC(高速/大容量マルチメディアカード)
SDXC
メモリースティック XC
メモリースティックマイクロ

コネクタ

コネクタタイプ	1 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
外部ポート	1 - メモリースティック/メモリースティック Pro [スロット] 1 - SD/MMCスロット 1 - MicroSD

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

電源

電源	USB電源
入力電圧	5 VDC
出力電圧	5 VDC

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	< 80% R.H.

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
製品縦	7.2 cm [2.8 in]

製品横	2.3 cm [0.9 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	15.0 g [0.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	108.0 g [3.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0 マルチメディア メモリカードリーダー アダプタ
	1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。