

USB 3.0 Media Kartenleser mit 2 Port USB 3.0 Hub und USB Schnellladeport

Produkt-ID: FCREADU3HC



Mit dem USB 3.0-Kartenleser FCREADU3HC können Sie schnell alle wichtigen Medienkartenarten über einen USB 3.0-Anschluss auf den Desktop oder Laptop laden. Der Kartenleser unterstützt die üblichsten Massenspeicherformate, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®-Karten, sodass er die perfekte Lösung mit hoher Bandbreite für Ihre Foto- und Video-Workstation darstellt.

Zudem ist der Kartenleser abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Computersystemen, sodass er eine hervorragende Ergänzung zu jedem USB-fähigen Computer ist.

Zudem sorgt der Kartenleser dafür, dass Tablets und Smartphones geladen und einsatzbereit bleiben, und spart Zeit dank des integrierten USB 2.0-Schnellladeanschlusses, der Mobilgeräte, z. B. Apple iPad® & iPhone® und Android-Geräte, so schnell lädt, als wären Sie am Netzanschluss angeschlossen. Dieser Schnellladeanschluss wurde speziell für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones konstruiert.

Mit dem Kartenleser können Sie auch weitere USB 3.0-Geräte über denselben High Speed-USB-Hostanschluss mit Ihrem Computer verbinden, dank eines integrierten 2-Port-USB 3.0-Hubs.

Der USB 3.0-Kartenleser FCREADU3HC wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zugriff auf Flash-Speicherkarten von Laptop
- Schnelle Übertragung oder Bearbeitung von Fotos und Videos von Speicherkarten auf Ihren Computer unter Nutzung der Geschwindigkeit von USB 3.0
- Synchronisieren Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem Computer, während Sie es schneller laden, als wenn es direkt an den Computer angeschlossen wäre

Merkmale

- Kompatibel mit verschiedenen Typen von CompactFlash®, SecureDigital®- und MemoryStick®-Flash-Karten
- USB-Schnellladeanschluss lädt Mobilgeräte schneller als ein standardmäßiger USB-Anschluss
- Eingebauter 2-fach USB 3.0-Hub
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
- Mit universellem Netzadapter

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Bustyp	USB 3.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3520

Leistung

Speichermedientyp	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick mit MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
-------------------	---



MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

CF (Compact Flash I Card)

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Externe Ports	USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	SD/MMC-Steckplatz
	MicroSD
	CompactFlash (50-polig) Steckplatz
	MiniSD / MicroSD / MMC Slot

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom
--------------	-------

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	C
Stromverbrauch	20



Umwelt

Betriebstemperatur	-10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	90%

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.4 in [11.1 cm]
Produktbreite	2.4 in [60 mm]
Produkthöhe	1.0 in [26 mm]
Produktgewicht	3.8 oz [108 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.4 oz [465 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-Speicherkartenleser
	USB 3.0 Kabel
	Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

