

Höhenverstellbare TV Wandhalterung, Vollbewegliche VESA Wandhalterung für 23-55 Zoll Bildschirme bis 30 kg, Bildschirmhalterung/Fernseher Wandhalterung, Neigbare/Schwenkbare Fernsehwandhalterung

Produkt-ID: FHA-TV-WALL-MOUNT



Die Stahl- und Aluminiumkonstruktion dieser VESA TV-Wandhalterung unterstützt Fernseher von 23" bis 55" und bis zu 30 kg. Die TV Arm bietet dank ihres federbelasteten Mechanismus, der als Gegengewicht fungiert, eine reibungslose Höhenverstellung mit nur einem Tastendruck. Die VESA Platte unterstützt Befestigungsmöglichkeiten von 75x75 bis 400x400.

Befestigen Sie einen Flachbildschirm oder einen gebogenen Bildschirm oder eine Digital Signage sicher an einem bequemen Ort, damit Besucher, Kunden und Mitarbeiter ihn sehen können. Diese wandmontierbare TV-Halterung ist ideal für Lobbys, Sitzungssäle und Produktionsstätten. Die seitliche Reichweite von 1,08 m ist ideal für die Eckmontage. Der Gelenkarm lässt sich auf sich zusammenklappen und schafft so ein schlankes Profil von nur 5,8 cm für Installationen mit begrenztem Raum. Das Mindestgewicht des Fernsehers beträgt 8 kg. M5/M6/M8 Schrauben in verschiedenen Längen und eine Auswahl an Unterlegscheiben und Abstandshaltern erhöhen die Kompatibilität der TV Wandhalterung. Montage in Holzbohlen- oder Betonwänden mit der enthaltenen Material.

Unterstützte VESA-Muster für die Befestigungsmöglichkeiten: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, und 400x400.

Die VESA-Platte ist um +90 / -90 Grad schwenkbar, um +8 / -15 Grad neigbar und um +3 / -3 Grad drehbar. Optimieren Sie Ihr Seherlebnis und Ihren Komfort mit diesen vollbeweglichen Funktionen. Der federunterstützte One-Touch Mechanismus ermöglicht eine mühelose Höhenverstellung mit einem Bereich von bis zu 32 cm.

Der Arm kann bis zu 59,5 cm von der Wand entfernt werden, um verschiedene Betrachtungspositionen zu ermöglichen.

Die robuste Konstruktion aus Stahl und Aluminium unterstützt den Fernseher sicher und zuverlässig.

Der Arm hat integrierte Kabel Management und eine Abdeckung für eine organisierte und optisch ansprechende Installation.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **HÖHENVERSTELLBARE TV WANDHALTERUNG:** Federunterstützter Höhenverstellbereich 32cm; Gelenkige Bildschirmwandhalterung für Fernseher bis zu 55 Zoll; Tragkraft 30kg; Einbolzen Design aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss für maximale Robustheit
- **ONE-TOUCH EINSTELLUNG:** Die TV Wandhalterung hat einen Federmechanismus für einfache Blickwinkel-/Höheneinstellung; die VESA-Platte kann man um +/-90°; Schwenken, +/-15°; Neigen und +/-3°; Drehen; werkzeuglose Einstellung und Kabel Management
- **BEWEGUNGSBEREICH:** Schlanke VESA TV Wandhalterung mit Gelenkarm unterstützt +/-90°; schwenkung und ist klappbar bis auf 5,8 cm von der Wand; max. Armverlängerung 59,5 cm; seitliche Reichweite von 1,19 m, ideal für Eckmontage zur Raummaximierung
- **KOMPATIBILITÄT:** Der TV Montagebügel unterstützt TVs bis zu 55" von LG, Samsung, Sony, Hisense, Sharp usw.; Kompatible VESA-Muster: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 und 400x400; Abstandshalter und verschiedene Schrauben M5/M6/M8 inkl.
- **SCHNELLE UND SAUBERE INSTALLATION:** Die schwenkbare TV Wandhalterung wird einsatzbereit geliefert; Schlüssellöcher erleichtern die Installation; umfasst Montageschablone, Wasserwaage, Holz- und Betonbefestigungs zubehör

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar Ja

Kabelmanagement Ja

Inklusive Werkzeuge Ja

Gelenk Ja

Anzahl der unterstützten Displays 1

Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	2.3 in [58 mm]
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x400 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Mindestabstand zur Wand: 5,8 cm
	Maximalabstand zur Wand: 59,5 cm
Gewichtskapazität	66.2 lb [30 kg]
Minimale Bildschirmgröße	23"
Maximale Bildschirmgröße	55"
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimum Arm Extension	2.3 in [58 mm]
Maximale Armlänge	21.4 in [544.2 mm]

Neigung	+8° / -15°
Schwenken	180°
Displayrotation	+3° / -3°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Baumaterial	Aluminium und Stahl
Produktlänge	23.4 in [59.5 cm]
Produktbreite	17.7 in [45.0 cm]
Produkthöhe	17.7 in [45.0 cm]
Produktgewicht	10.6 lb [4.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	20.7 in [52.7 cm]
Paketbreite	25.1 in [63.7 cm]
Pakethöhe	4.3 in [10.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.3 lb [6.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Halterungsmontage
	2 - Dekorative Abdeckungen
	2 - VESA-Verlängerungsplatten, L
	2 - VESA-Verlängerungsplatten, R
	8 - VESA-Verlängerungsplatte Schrauben
	1 - Schraubenschlüssel

- 1 - 4mm Inbusschlüssel
- 1 - 6mm Inbusschlüssel
- 1 - Wasserwaage
- 4 - M5x14mm Schrauben
- 4 - M6x14mm Schrauben
- 4 - M6x30mm Schrauben
- 4 - M8x30mm Schrauben
- 4 - M8x50mm Schrauben
- 4 - Bildschirm-Unterlegscheiben, klein
- 4 - Bildschirm-Unterlegscheiben, groß
- 8 - Kleine Abstandhalter
- 8 - Große Abstandhalter
- 5 - Wandmontage Schrauben
- 5 - Betonverankerung
- 5 - Wandmontage Unterlegscheiben
- 1 - Handbuch

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.