

光ファイバーケーブル 7m LSZH対応 マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯LCコネクタ

製品ID: FIBLCLC7



2芯LCマルチモード62.5/125対応

光ファイバーケーブル(7m)。両端にLCコネクタ(オス)を備え、高速・長距離ネットワークで光ネットワーク機器を接続します。

このLC-LCパッチコードは、LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)難燃性被覆材を使用しており、火災時に高熱にさらされた場合に、発煙、毒性、腐食を最小限に抑えます。産業施設、中央事業所、学校、または住宅などの環境において、建築規定で火災時の安全性が考慮される場合に適しています。

このデュプレックスマルチモード光ファイバーケーブルは、光ファイバ挿入損失が規定の限度内に収まるよう各個検品されています。互換性と100%の信頼性が保証されており、最適な性能を発揮します。

認証、レポート、互換性



用途

- 重要なデータを転送する長距離ネットワーク
- データ通信全般
- ブロードバンドシステム
- 高速データ転送が必要なデータアプリケーション

製品の特長

- 業界標準以上の低信号損失
- LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材

- 電気的干渉を受けないコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ファイバーサイズ	62.5/125
ファイア定格	LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバー分類	OM1

性能

最大データ転送速度	10Gbps
ケーブル定格	1/10 Gbps
ファイバータイプ	マルチモード

コネクタ

コネクタA	1 - 光ファイバー LC 2芯
コネクタB	1 - 光ファイバー LC 2芯

環境条件

動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0~90% RH

物理的特徴

色	オレンジ
ケーブル長	7 m [23.0 ft]
製品縦	7.0 m [23.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	97.0 g [3.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 106.0 g [3.7 oz]

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

