

3m Duplex Multimode 62,5/125 ST auf SC LWL / Glasfaserkabel - Orange

Produkt-ID: FIBSTSC3



Das 3 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBSTSC3 ist an einem Ende mit einem ST-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses ST-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist

- Breitbandsysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten

## Merkmale

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Faseroptikgröße	62.5/125
Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikklassifizierung	OM1

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
Faseroptiktyp	Multimodus

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Faseroptik ST
Steckverbinder B	1 - Faseroptik SC

---

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Orange
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	1.9 oz [53.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.3 in [16.0 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel ST-SC
--------------------	---

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.