

## TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV

Produkt-ID: FLATPNLCEIL



Diese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihren Flachbild-LCD-, -LED- oder Plasma-Fernseher in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.

Die Deckenhalterung eignet sich ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Restaurants, Bars und Treffpunkte.

Der Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 1060 auf maximal 1560 mm verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 0,5 m.

Der Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.

Stellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.

Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung  
Die Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.

Der FLATPNLCEIL wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Flachbildfernseher lässt sich zum optimalen Fernsehvergnügen an der Decke montieren
- Ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Treffpunkte, Klassenzimmer
- Bieten Sie Ihren Gästen Informationen und Unterhaltung

## Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Flachbildfernseher an die Decke hängen
- Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 1060 bis 1560 mm
- Strapazierfähige Halterung aus Stahl unterstützt TVs bis zu 50 kg
- Deckenhalter für Flachbildfernseher lässt sich zur optimalen Ausrichtung an Dachschrägen oder Deckenhöhen um +60/-60 Grad drehen
- Vollbewegliche Halterung ermöglicht das Schwenken des Displays um +180/-180 ° um die Stange und Kippen um 25 °, ohne Werkzeug zu verwenden
- Einfache Anbringung durch Befestigungskonzept mit Haken

---

### Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Deckenhalterung
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x400 mm

600x400 mm

---

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Anpassung der Bildschirmenebene nach der Montage: +/-3 °
Gewichtskapazität	110.5 lb [50 kg]
Minimale Bildschirmgröße	32"
Maximale Anzeigegröße	75"
Fits Curved Display	Ja
Video Wall	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimum Height	3.5 ft [1.1 m]
Maximale Höhe	5.1 ft [1.6 m]
Neigung	+0° / -25°
Schwenkung/Drehung	+180° bis -180°
Displayrotation	360°
Anti-theft	Nein

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	26.8 in [68.0 cm]
Produktbreite	5.5 in [14.0 cm]
Produkthöhe	5.8 ft [1.8 m]
Produktgewicht	13.2 lb [6.0 kg]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	37.1 in [94.2 cm]
Package Width	12.3 in [31.2 cm]
Package Height	5.7 in [14.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	17.3 lb [7.8 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Deckenhalter und -stange
	Verlängerungsstange
	Vertikale Bügel
	Horizontaler Bügel
	Bolzen
	Muttern
	M13-Schraubenschlüssel
	M5-Inbusschlüssel
	Montageschablone
	Schrauben (M5 x 14 mm)
	Schrauben (M6 x 14 mm)
	Schrauben (M8 x 30 mm)
	Schrauben (M6 x 30 mm)
	Schrauben (M8 x 50 mm)
	Unterlegscheiben
	Kurze Abstandhalter
	Lange Abstandhalter
	Schrauben (6,3 x 55 mm)

Betonanker

Unterlegscheiben

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

