

薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

製品ID: FLATPNLWALL



フラットスクリーンTV/モニター用高荷重対応テレビ壁掛け金具。スペースを有効に使いながら、印象的なディスプレイ配置が可能です。32インチから75インチまでのVESA規格対応テレビをしっかりと壁に固定し、チルト機能を使って見やすい角度に簡単に調整できます。

ゲストやクライアント、社員にとって便利な場所にフラットスクリーンTVを設置し、同時に貴重なスペースを有効に活用できるテレビ壁掛け金具は、会議室やロビーで便利に使える製品です。大型フラットパネルTVをしっかりと固定しながら、印象的なディスプレイ配置が可能です。デジタルサイネージとしても最適です。最大で75kgまでの大型フラットスクリーンTV(32インチから75インチ)に対応する堅牢なウォールマウントとなっています。

この薄型液晶テレビ壁掛け金具では、TVディスプレイを傾けられるようになっています。このチルト機能により、視線とは一致しない高さにテレビを設置しても、使いやすいチルト調整ノブで見やすい角度に調整することができます。

このテレビ壁掛け金具は、簡単にセットアップできるフック&マウント設計を採用しています。縦型ブラケットを一体型のフックでテレビの背面に取り付け、ブラケットでテレビをウォールマウントに引っ掛けるだけで設置完了です。ケーブル結束機能もついており、配線が目立たない設置が可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・テレビを安全に壁面に固定
- ・ゲストに情報と娯楽を提供
- ・ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適
- ・ホームシアターやリビングの省スペース

製品の特長

・テレビ壁掛け金具: 最大75インチ、耐荷重 75kg。湾曲ディスプレイにも対応するVESA規格準拠の頑丈設計

・簡単取付: 32~75インチのLCD、LED、プラズマテレビに対応。テレビを引っかけて固定するだけの簡単ステップで、スムーズに取り付け完了。ねじ類、スペーサー、コンクリート用アンカー付属

・互換性: VESA規格に準拠した32~75インチのLCD/LEDテレビに幅広く対応する汎用性の高いテレビマウント。対応VESAパターン: 100×100、100×200、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400

・スリム設計: 壁面から張り出しを約8.2cmに抑えた薄型ブラケット。上下15度の角度調整に対応し、見やすい角度で快適に視聴可能。会議室、ロビー、講演会場、ミーティングスペースなど多様な空間にふさわしい設計

・ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	壁面設置
Minimum Profile from Wall	83 mm [3.3 in]
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm
	100x100 mm
	100x200 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm

600x400 mm

性能

可搬重量	75 kg [165.4 lb]
Minimum Display Size	32 インチ
最大ディスプレイサイズ	75 インチ
Fits Curved Display	あり
ビデオウォール	なし
チルト	+/-15°
Anti-theft	なし

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
内部幅	81 cm [31.9 in]
内部高さ	500 mm [19.7 in]
内部奥行き	8.3 cm [3.3 in]
製品縦	81.0 cm [31.9 in]
製品横	8.3 cm [3.3 in]
製品高さ	50.0 cm [19.7 in]
製品重量	3.8 kg [8.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.8 cm [9.4 in]
パッケージ横	84.3 cm [33.2 in]
パッケージ高さ	9.0 cm [3.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.8 kg [10.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ウォールプレート
	1 - 左ブラケット
	1 - 右ブラケット

- 1 - 六角レンチ
- 4 - M5 x 14mm ネジ
- 4 - M6x14mm ネジ
- 4 - M8x30mm ネジ
- 4 - M6x30mm ネジ
- 4 - M8x50mm ネジ
- 4 - ワッシャー
- 8 - ショートスペーサー
- 8 - ロングスペーサー
- 6 - 6.3x55mm ネジ
- 6 - コンクリートアンカー
- 6 - フラットワッシャー
- 1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品5年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。