

TV muurbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED of plasma platte televisie

Productcode: FLATPNLWALL



Benut uw ruimte maximaal én creëer een indrukwekkende display met deze muurbeugel voor grote flatscreen tv's of schermen. De sterke muurbeugel ondersteunt veilig een voor VESA montage geschikte tv van 32 tot 75 inch, met een gebruiksvriendelijk kantelmechanisme voor comfortabel kijken.

Monteer uw flatscreen TV op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers, en bespaar daardoor waardevolle ruimte. De wandmontagesteun is ideaal voor vergaderruimtes, lobby's of andere plaatsen en is een indrukwekkende en veilige manier om een grote platte tv te bevestigen of digitale signage te creëren. De robuuste wandmontagesteun ondersteunt een grote 32 tot 75 inch platte tv die tot 75 kg weegt.

Met de tv-wandmontagesteun kunt u uw tv-scherm naar uw publiek draaien. Met het kantelmechanisme kunt u uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel blijven kijken. Met de kantelverstelknoppen kunt u uw tv gemakkelijk in de ideale kijkhoek zetten.

Het haak-en-montagedesign van de tv-wandmontagesteun vergemakkelijkt en versnelt de installatie. U hoeft alleen de verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de wandmontagesteun. En met het kabelbeheer zijn uw kabels niet zichtbaar.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Bevestig uw tv stevig en veilig aan de muur
- Bied uw gasten actuele info en entertainment
- Ideaal voor lobby's, collegezalen, klaslokalen en ontmoetingsruimtes
- Bespaar ruimte in uw thuisbioscoop of woonkamer

## Eigenschappen

- **TV MUURBEUGEL:** Robuuste TV muurbeugel ondersteunt VESA compatibele schermen, inclusief gebogen TV's tot 75" (165 lb / 75 kg) met ondersteuning voor diverse VESA patronen
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Monteer 32" tot 75" LCD-, LED- of plasma-tv's in drie eenvoudige stappen dankzij het intuïtieve ophangstelsysteem; Schroeven, tussenringen en betonankers zijn inbegrepen
- **COMPATIBILITEIT:** De universele LCD/LED TV beugel is compatibel met de meeste 32" tot 75" TV's met standaard VESA patronen, inclusief 100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300 en 600x400
- **SLANK ONTWERP:** De low-profile beugel steekt slechts 8,2 cm van de muur af en kan  $\pm 15^\circ$  worden gekanteld voor comfortabel naar boven of beneden kijken; Ideaal voor vergaderzalen, lobby's en auditoria
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze universele TV / monitor beugel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Garantiebeleid                | 5 Years         |
| Wandmonteerbaar               | Ja              |
| Aantal ondersteunde schermen  | 1               |
| Montage-opties                | Wandmonteerbaar |
| Minimum Profile from Wall     | 3.3 in [83 mm]  |
| VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm        |

100x100 mm

100x200 mm

200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

---

#### Prestaties

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Draagvermogen          | 165.4 lb [75 kg] |
| Minimale schermgrootte | 32"              |
| Maximale schermgrootte | 75"              |
| Past op curved scherm  | Ja               |
| Video Wall             | Nee              |
| Kantelen               | + 15° / - 15°    |
| Anti-diefstal          | Nee              |

---

#### Fysieke eigenschappen

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type behuizing  | Staal             |
| Interne breedte | 31.9 in [81 cm]   |
| Interne hoogte  | 19.7 in [500 mm]  |
| Interne diepte  | 3.3 in [8.3 cm]   |
| Lengte product  | 31.9 in [81.0 cm] |
| Breedte product | 3.3 in [8.3 cm]   |
| Hoogte product  | 19.7 in [50.0 cm] |
| Gewicht product | 8.5 lb [3.8 kg]   |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 9.4 in [23.8 cm]  |
| Package Width            | 33.2 in [84.3 cm] |
| Package Height           | 3.5 in [9.0 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 10.5 lb [4.8 kg]  |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Meegeleverd | 1 - wandplaat          |
|             | 1 - linker steun       |
|             | 1 - rechter steun      |
|             | 1 - Inbussleutel       |
|             | 4 - M5x14 mm schroeven |
|             | 4 - M6x14 mm schroeven |
|             | 4 - M8x30 mm schroeven |
|             | 4 - M6x30 mm schroeven |

4 - M8x50 mm schroeven

4 - onderlegringen

8 - korte afstandsringen

8 - lange afstandsringen

6 - 6,3x55 mm schroeven

6 - betonankers

6 - platte onderlegringen

1 - handleiding

---

Garantiebepalinge  
n

Warranty

5 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.