

Plafond TV beugel voor twee back-to-back schermen - 1m tot 1,5m stang

Product ID: FPCEILBTB



Creer indrukwekkende en effectieve digital signage met deze tv-plafondbeugel, waarmee twee 32 tot 75 inch tv's kunnen worden opgehangen. Ideaal voor open ruimten in winkels, horecagelegenheden, restaurants en vele andere plaatsen waar deze dual-schermbeguleen veelzijdige manier biedt om klanten te informeren en verdubbelt het publiek dat uw content ziet.

Deze dubbele tv-beugel ondersteunt veilig twee flat screen tv's met de rug tegen elkaar aan, in horizontale positie. De stalen beugel ondersteunt VESA-montage van schermen tot 600 x 400 mm met een maximumgewicht van 45 kg per scherm.

Omdat de tv-plafondbeugel is voorzien van een telescoopstang, kunt u twee schermen op de gewenste afstand van het plafond hangen. De plafondbeugel is geschikt voor diverse plafondhoogten. De aan een stang bevestigde tv-steun heeft een bereik van 1060 tot 1560 mm, met een totale hoogteverstelling van 500 mm.

Voor de optimale kijkhoek biedt de beugel de mogelijkheid het scherm +180/-180 rondom de stang te draaien. Het vrije kantelbare ontwerp biedt een kantelhoek van +5/-20.

De dubbel tv-beugel is geschikt voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de optimale kijkhoek voor uw tv instellen voor vrijwel elk soort plafond, inclusief schuine plafonds (tot 60) of horizontale (platte) plafonds.

De plafondbeugel heeft een haak-en-montagedesign voor eenvoudige installatie. De kabelgoten zorgen dat de kabels aan het zicht onttrokken zijn.

De FPCEILBTB wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installeer tv's naast elkaar in winkels, zorginstellingen, horecagelegenheden en andere plaatsen
- Bied uw gasten actuele info en entertainment
- Ideaal voor digital signage, menuborden en andere toepassingen

Features

- Bespaar ruimte met deze tv-plafondbeugel, waarmee twee 32 tot 75 inch tv's kunnen worden opgehangen
- Eenvoudige hoogteverstelling met staafverlenging van minimaal 1060 mm tot maximaal 1560 mm
- Flexibele tv-plafondbeugel kan +60/-60 worden gedraaid, ideaal voor schuine of rechte plafonds
- Draai het scherm +180/-180 rond de stang en kantel het +5/-20
- Stalen beugel ondersteunt tot 45 kg per scherm

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	No
	Kabelbeheer	Yes
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Montage-opties	Ceiling Mount
		200x200 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	300x300 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x200 mm
		400x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	600x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
Prestaties	Algemene specificaties	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3
	Draagvermogen	99.4 lb [45 kg]
	Minimale schermgrootte	32"
	Maximale schermgrootte	75"
	Fits Curved Display	Yes
	Video Wall	No
	Hoogte verstelling	Yes
	Minimum Height	3.5 ft [1.1 m]

Maximumhoogte	5.1 ft [1.6 m]
Kantelen	+5 / -20
Zwenken / draaien	+180 tot -180
Schermmrotatie	360
Anti-theft	No

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black
Type behuizing	Steel
Lengte product	26.8 in [6.8 cm]
Breedte product	6.5 in [1.6 cm]
Hoogte product	32.9 in [8.4 cm]
Gewicht product	21.7 lb [9.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	36.8 in [9.4 cm]
Package Width	12.2 in [3.1 cm]
Package Height	5.7 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	24.0 lb [10.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Bovenste stang (met plafondbeugel)
Meegeleverd	onderste stang
Meegeleverd	TV-beugel
Meegeleverd	verticale steunen
Meegeleverd	M5 x 55 schroeven
Meegeleverd	Moeren
Meegeleverd	horizontale steunen
Meegeleverd	M5 x 14 mm schroeven
Meegeleverd	M6 x 14 mm schroeven
Meegeleverd	M6 x 30 mm schroeven
Meegeleverd	M8 x 30 mm schroeven
Meegeleverd	M8 x 50 mm schroeven
Meegeleverd	rechthoekige onderleggingen
Meegeleverd	kleine afstandsringen
Meegeleverd	grote afstandsringen

Meegeleverd	Plafondmontageschroeven
Meegeleverd	betonankers
Meegeleverd	Ronde onderleggingen
Meegeleverd	Handleiding
Meegeleverd	steeksleutel
Meegeleverd	Inbussleutel
Meegeleverd	montagesjabloon

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

