

TV Deckenhalterung - 2,5m bis 3m Stange - Für 32" bis 75" TVs - Vollbeweglich

Produkt-ID: FPCEILPTBLP



Diese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihr Flachbild-LCD-Gerät, LED oder Plasma TV in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.

Die Deckenhalterung eignet sich ideal für den Einsatz in Empfangs- und Eingangsbereichen oder anderen Bereichen mit hoher Decke.

Der Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 2,5 auf maximal 3 m verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 0,5 m.

Der Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.

Stellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.

Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung.

Die Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.

Der FPCEILPTBLP wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Hängen Sie einen Flachbildfernseher in Bereichen mit einer hohen Decke auf
- Ideal für Empfangs- und Eingangsbereiche
- Keep your guests informed and entertained

Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Flachbildfernseher von der Decke hängen, Für TVs bis zu 50 kg geeignet.
- Lange Stange mit Verlängerung von 2,5 bis 3 m für vielseitige Verwendung
- Deckenhalter für Flachbildfernseher lässt sich zur optimalen Ausrichtung an Dachschrägen oder Deckenhöhen um +60/-60 Grad drehen
- Vollbewegliche Halterung ermöglicht das Schwenken des Displays um +180/-180 ° um die Stange und Kippen um 25 °, ohne Werkzeug zu verwenden
- Einfache Anbringung durch Befestigungskonzept mit Haken
- Die Universal-Deckenhalterung zur TV-Aufhängung unterstützt u. a. LG, Samsung, Sony, und Sharp-TVs (Schrauben/Abstandhalter im Lieferumfang enthalten) und die VESA-Maße 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400.

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Deckenhalterung
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	200x300 mm

200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x200 mm
600x300 mm
600x400 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Gewichtskapazität	110.5 lb [50 kg]
Minimale Bildschirmgröße	32in
Maximale Anzeigegröße	75"
Video Wall	Nein
Fits Curved Display	Ja
Höhenverstellung	Ja
Minimum Height	8.2 ft [2.5 m]
Maximale Höhe	9.8 ft [3 m]
Neigung	+0° / -25°
Schwenkung/Drehung	+180° bis -180°
Anti-theft	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	26.8 in [68.0 cm]
Produktbreite	17.1 in [43.5 cm]
Produkthöhe	10.6 ft [3.2 m]
Produktgewicht	22.1 lb [10.0 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.2 ft [1.3 m]
Package Width	12.6 in [32.0 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	24.0 lb [10.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Deckenhalter und -stange
	Mittlere Stange
	untere Stange
	TV-Halterung
	Vertikale Bügel
	Horizontaler Bügel
	Schrauben, M8 x 55 mm
	Schrauben, M8 x 60 mm
	Muttern
	Schraubenschlüssel
	Sechskantschlüssel
	Montageschablone



Schrauben (M5 x 14 mm)

Schrauben (M6 x 14 mm)

Schrauben (M6 x 30 mm)

Schrauben (M8 x 30 mm)

Schrauben (M8 x 50 mm)

Rechteckige Unterlegscheiben

Kleine Abstandhalter

Große Abstandhalter

Schrauben

Betonanker

Runde Unterlegscheiben

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

