

テレビ天吊り金具／32 - 75インチ型／1画面／VESA対応／ポール伸縮幅2.5～3m／+/-180度水平回転
角度調整／薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

製品ID: FPCEILPTBLP



高天井用ディスプレイ天吊り金具。天井からTVを吊り下げて見やすい位置に設置します。VESAマウント規格対応の32インチから75インチまでのテレビに対応します。2.5mから3mまで延長可能な長い支柱で天井からの距離を簡単に調整可能です。可動域が広く、画面の位置と角度を自由に変更できます。

本製品は、フラットパネルLCD/LED/プラズマTVを人目の集まる場所に設置できる天井用テレビ天吊りハンガーです。ロビー、エントランスその他、天井が高くなっているエリアに最適です。

この天井用テレビマウントは、高耐久性スチールを使用しており、32インチから75インチまでのテレビ各種に対応、耐荷重は50kgとなっています。配線を整理しながら目隠しできるよう、支柱にはケーブル結束管がついており、ケーブルを中に通して上から出すようになっています。

設置するディスプレイと天井の間の距離は伸縮式の支柱で調整できるようになっており、様々な天井高さに対応可能です。堅牢なスチール製の支柱は250cmから300cmまで延長でき、トータルのリフト（高さ延長）は最大で50cmとなっています。

この薄型液晶テレビ天吊り金具は、さまざまなタイプの天井で使えるようになっています。旋回機能で天井タイプに合わせてビュー角度を水平に調整し、平面天井のほか、60° までの傾斜天井にも対応可能です。

マウントするフラットスクリーンテレビは、下向きに傾け（最大-25°）、オーディエンスから最も見やすく快適なビュー角度に調整可能です。支柱周りで+/-180° のフルモーションにも対応しており、ツールを使わずに選択した方向に向けて簡単にセットアップできます。

この薄型フラットディスプレイハンガーは、簡単にセットアップできるフック＆マウント設計を採用しています。フック一体型の縦型ブラケットをテレビの背面に取り付け、そのまま横型ブラケットに引っ掛けるだけでインストール完了です。設置後に+/-3度の水平調整ができるため、懸吊時に最適な位置を確保することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊
- ・ロビー、建物エントランスに最適
- ・ゲストに情報と娯楽を提供

製品の特長

1台のテレビを天吊り: VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重: 50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)

すっきりとした外観: フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに理想的

全方向対応: ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能

互換性: LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン: 200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400

幅広い取付用途: 勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	天吊り
VESA取り付け穴パターン	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

性能

一般仕様	インストール後の水平調整: $\pm 3^\circ$
可搬重量	50 kg [110.2 lb]
Minimum Display Size	32 インチ
最大ディスプレイサイズ	75 インチ
Fits Curved Display	あり
ビデオウォール	なし
高さ調節	あり
最小高さ	2.5 m [8.2 ft]
Maximum Height	3 m [9.8 ft]
チルト	0° / -25°
スイベル / ピボット	$\pm 180^\circ$
Anti-theft	なし

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	68.0 cm [26.8 in]
製品横	43.5 cm [17.1 in]
製品高さ	3.2 m [10.6 ft]
製品重量	10.0 kg [22.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	1.3 m [4.2 ft]
パッケージ横	32.3 cm [12.7 in]
パッケージ高さ	12.3 cm [4.8 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	10.5 kg [23.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

- 1 - 天井マウント & ポール
- 1 - 中間支柱
- 1 - 下段ポール
- 1 - TVマウント
- 2 - 縦方向ブラケット
- 1 - 水平ブラケット
- 2 - M8x55mm ネジ
- 2 - M8x60mm ネジ
- 4 - ナット
- 1 - レンチ
- 1 - 六角レンチ
- 1 - 取り付けテンプレート
- 4 - M5 x 14mm ネジ
- 4 - M6x14mm ネジ
- 4 - M6x30mm ネジ
- 4 - M8x30mm ネジ
- 4 - M8x50mm ネジ
- 4 - 角ワッシャー
- 8 - スパースー 小
- 8 - スパースー 大
- 4 - ネジ
- 4 - コンクリートアンカー
- 4 - 丸型ワッシャー
- 1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。