

Monitorhalter - Freistehender, höhenverstellbarer Monitorständer - Für VESA
Bildschirme bis zu 32 Zoll (7kg) - Ergonomischer Bildschirmhalterung für den Tisch -
Neigbar/schwenkbar/drehbar

Produkt-ID: FPPNEUSTND



Mit dieser Halterung für einen Einzelmonitor können Sie Ihren Monitor von Ihrem Schreibtisch oder Tisch heben, um Platz zu sparen und gleichzeitig Ihre Produktivität zu steigern. Mit seiner langlebigen Aluminiumkonstruktion und einem robusten Sockel (200 mm x 240 mm) kann es VESA-kompatible Displays von bis zu 32 Zoll und bis zu 7 kg unterstützen. Die pulverbeschichtete schwarze seidenmatte Oberfläche an der Stützsäule sorgt für einen professionellen und modernen Look, der zu Ihrem Monitor und Ihrer Workstation passt. Weitere Informationen zu den verschiedenen unterstützten Seitenverhältnissen finden Sie in unseren technischen Spezifikationen.

Die frei stehende Monitorhalterung verfügt über einen großen Bewegungsbereich, sodass Sie Ihren Monitor in einem idealen Betrachtungswinkel positionieren können, Sie komfortabler arbeiten und die Belastung von Augen und Hals verringern können. Sie können leicht neigen +/-15 Grad schwenken +/-180 Grad und Höheneinstellungen vornehmen, um Ihren Monitor vollständig anzupassen, damit er Ihre ergonomischen Bedürfnisse erfüllt. Mit dieser Monitorhalterung mit drehbarem Standfuß können Sie Ihr Display um eine Gesamtreichweite von +/- 40 grad schwenken.

Die druckfedergestützte Monitorhalterung bietet einen gesamten Einstellbereich von 265 mm bis 415 mm von der Oberfläche oder vom Schreibtisch. Mit dem integrierten, leicht zugänglichen Hebel oben am Standfuß lassen sich die Höheneinstellungen leicht vornehmen.

Mit dieser Monitorhalterung haben Sie einen gut organisierten Schreibtisch/eine gut organisierte Workstation mit dem integrierten Kabelführungsschlitz am unteren Teil der Säule. Die Halterung ist mit rutschfesten Gummipolstern ausgestattet, die Ihre Schreibtisch- oder Tischoberfläche vor Kratzern schützt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **FREI STEHENDE MONITORHALTERUNG:** Dieser Einzelmonitorständer unterstützt ein VESA-kompatibles Display mit einer Größe von 75x75 mm/100 mm x 100 mm bis zu 32 Zoll und 7 kg; fester, drehbarer Standfuß (+/-40 Grad); pulverbeschichtetes, seidenmattes Schwarz sorgt für einen professionellen und modernen Look
- **BEWEGUNGSBEREICH:** Ergonomische Monitorhalterung erhöht Komfort und Produktivität mit einer Neigung von +/-15 Grad und einer Bildschirmdrehung von +/-180 Grad (Hoch-/Querrformat); die gesamte Säule lässt sich um +/-40 Grad drehen
- **ONE-TOUCH-EINSTELLUNG:** Universelle Monitorhalterung mit höhenverstellbarem Bereich von 265 mm bis 415 mm vom Schreibtisch aus; die druckfedergestützte LCD-Monitorhalterung bietet Höhenanpassungen per Hand über den leicht zugänglichen Hebel oben an der Halterung
- **STABIL UND RUTSCHFEST:** Frei stehende Computermonitorhalterung mit stabilem rutschfestem Standfuß (200 mm x 240 mm) und kleiner Standfläche für maximale Stabilität und flexible Platzierung; auch ideal für Schreibtische mit Glasplatte oder Oberflächen, auf denen Monitorhalterungen nicht installiert werden können
- **EINFACHE INSTALLATION:** Mit dem Schlüssellochmuster können Sie Ihren Desktop-Monitor einfach einhängen und montieren, um eine schnellere Installation zu ermöglichen; der integrierte Kabelführungsschlitz im unteren Teil der Säule sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz; rutschfeste Gummipolster verhindern Kratzer auf der Schreibtischoberfläche

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Leistung

Gewichtskapazität	15.4 lb [7 kg]
Maximale Bildschirmgröße	32" (16:9)
	34" (21:9)
	34" (32:9)
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	10.4 in [265 mm]
Maximale Höhe	16.3 in [415 mm]
Neigung	+ 15° / - 15°
Schwenken	+40° / -40°
Displayrotation	180°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	9.4 in [24.0 cm]
Produktbreite	7.9 in [20.0 cm]
Produkthöhe	22.4 in [57.0 cm]
Produktgewicht	8.0 lb [3.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	11.2 in [28.4 cm]
Paketbreite	17.3 in [43.9 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.2 lb [3.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Hebesäule
	1 - Basis
	1 - VESA-Plattenhalterung
	1 - Hintere Hebelplatte
	1 - Vordere Hebelabdeckung
	1 - VESA-Scharnier-Abdeckung
	2 - Schrauben (M8 x 20)
	4 - Schrauben (M4 x 6)
	1 - Schrauben (M4 x 8)
	1 - Schrauben (M6 x 20)
	4 - Schrauben (M4 x 12)
	4 - Schrauben (M5 x 12)
	4 - Unterlegscheiben
	1 - Sechskantschlüssel mit Schraubendreher, 5 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.