

Support d'Écran Simple Articulé de Bureau - Socle Moniteur à Hauteur Réglable - Pour Écran VESA jusqu'à 32 pouces (7kg) - Support Ergonomique de Bureau - Inclinaison/Rotation/Pivot

Nº de produit: FPPNEUSTND



Ce support d'écran simple vous permet de soulever l'écran de votre bureau ou de votre table pour économiser de l'espace tout en augmentant votre productivité. Grâce à sa structure en aluminium durable et à sa base robuste (200 mm x 240 mm), il peut prendre en charge les écrans compatibles VESA jusqu'à 32 pouces et pesant jusqu'à 7 kg. La finition noire semi-brillante de la colonne de support offre un aspect professionnel et moderne qui s'harmonisera avec votre écran et votre poste de travail. Reportez-vous à notre section relative aux spécifications techniques pour plus d'informations sur les différents formats pris en charge.

Le support d'écran autonome offre une large gamme de mouvements qui vous permettent de placer votre écran selon l'angle de vue qui vous convient le mieux, afin de travailler plus confortablement et de réduire les tensions au niveau des yeux et du cou. Vous pouvez facilement l'incliner à +/-15°, le faire pivoter à +/-180° et ajuster la hauteur de votre écran pour qu'il réponde à vos besoins ergonomiques. Grâce à sa base rotative, ce support d'écran vous permet de faire pivoter votre écran sur une plage totale de +/- 40°.

Le support d'écran assisté par des ressorts offre une plage de réglage totale de 265 à 415 mm à partir de la surface de votre bureau. Les réglages de hauteur sont faciles à réaliser grâce au levier intégré facile d'accès situé en haut du support.

Ce support d'écran vous permet de garder un bureau/poste de travail organisé grâce au passe-câbles intégré dans la partie inférieure de la colonne. Il est doté de tampons antidérapants en caoutchouc qui protègent votre bureau ou votre table des rayures et des éraflures.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **SUPPORT D'ÉCRAN AUTONOME** : support d'écran simple prend en charge un écran compatible VESA 75x75/100x100 mm, 32 pouces (7 kg) ; base rotative solide (+/-40°) ; finition noire semi-brillante avec revêtement poudré pour un aspect professionnel et moderne
- **LIBERTÉ DE MOUVEMENT** : ce support d'écran ergonomique améliore le confort et la productivité grâce à une inclinaison de +/-15°, une rotation de l'écran de +/-180° (portrait/paysage) ; pivots de colonne entiers de +/-40°
- **RÉGLAGE SANS EFFORT** : support d'écran universel avec hauteur réglable de 265 à 415 mm à partir du bureau ; le support d'écran LCD assisté par un ressort permet de régler manuellement la hauteur à l'aide du levier facile d'accès situé en haut du support
- **STABLE ET ANTIDÉRAPANT** : support écran d'ordinateur, base antidérapante (200 mmx240 mm), faible encombrement pour une stabilité maximale et un positionnement flexible ; idéal pour les surfaces sur lesquelles les supports ne peuvent pas être installés
- **INSTALLATION FACILE** : sa découpe permet de fixer l'écran de bureau pour une installation rapide ; l'emplacement de rangement dans la partie inférieure de la colonne assurer l'ordre de votre espace ; les coussinets évitent les rayures sur le bureau

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support de bureau
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Performance

Capacité de poids	15.4 lb [7 kg]
Taille maximale de l'écran	32" (16:9)
	34" (21:9)
	34" (32:9)
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	10.4 in [265 mm]
Hauteur maximale	16.3 in [415 mm]
Inclinaison	+ 15° / - 15°
Panoramique	+40° / -40°
Rotation de l'écran	180°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	9.4 in [24.0 cm]
Largeur du produit	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du produit	22.4 in [57.0 cm]
Poids du produit	8.0 lb [3.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.2 in [28.4 cm]

Largeur du Paquet 17.3 in [43.9 cm]

Hauteur du Paquet 4.8 in [12.3 cm]

Poids brut 8.2 lb [3.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Colonne de levage
- 1 - Base
- 1 - Ensemble de fixation VESA
- 1 - Plaque arrière du levier
- 1 - Couvercle avant du levier
- 1 - Couvercle inférieur pour fixation VESA
- 2 - Vis M8 x 20
- 4 - Vis M4 x 6
- 1 - Vis M4 x 8
- 1 - Vis M6 x 20
- 4 - Vis M4 x 12
- 4 - Vis M5 x 12
- 4 - Rondelles
- 1 - Clé hexagonale de 5 mm avec tournevis
- 1 - Clé hexagonale 6 mm

Informations de garantie

Warranty 5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis