

Supporto per monitor da scrivania regolabile in altezza - Free standing - Per display VESA fino a 32" (7Kg) - Stand ergonomico per monitor da tavolo - Inclinabile/girevole/rotante

ID prodotto: FPPNEUSTND



Questo supporto per monitor singolo consente di sollevare il monitor al di sopra della scrivania o del piano di lavoro per ridurne l'ingombro e al tempo stesso aumentare la produttività. Grazie alla resistente struttura in alluminio e alla robusta base (200 mm x 240 mm), è in grado di sostenere display con attacco VESA fino a 32" e fino a 7 kg di peso. La finitura semi-lucida nera verniciata a polvere del montante di supporto gli conferisce un aspetto professionale e moderno in perfetto abbinamento al monitor e alla postazione di lavoro. Fare riferimento alla sezione delle specifiche tecniche per ulteriori informazioni sui diversi formati supportati.

Dotato di un ampio raggio di movimento, il supporto autoportante consente di posizionare il monitor secondo l'angolo di visione ideale, in modo da poter lavorare con maggiore comfort e ridurre l'affaticamento degli occhi e la tensione del collo. È possibile inclinare il monitor di +/-15°, ruotarlo di +/-180° e regolarlo in altezza per adattarlo alle proprie esigenze ergonomiche. Grazie alla base rotante, questo supporto per monitor permette di ruotare lateralmente il display per un totale di +/- 40°.

Il supporto per monitor a molla offre un intervallo di regolazione totale da 265 mm a 415 mm dalla superficie o dalla scrivania. La regolazione dell'altezza è estremamente semplice grazie alla pratica leva integrata nella parte superiore del supporto.

Questo supporto per monitor consente di tenere ben organizzata la scrivania/postazione di lavoro grazie allo slot di gestione cavi integrato nella parte inferiore del montante. È dotato di cuscinetti antiscivolo in gomma che proteggono la superficie della scrivania o del piano di lavoro da graffi e usura.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR AUTOPORTANTE:** sostiene un singolo display con attacco VESA 75x75/100x100 mm fino a 32" (7 kg); solida base rotante (+/-40°); Free standing ; finitura nera semi-lucida verniciata a polvere per un aspetto professionale e moderno
- **RAGGIO DI MOVIMENTO:** il supporto ergonomico per monitor aumenta il comfort e la produttività grazie all'inclinazione di +/-15°, alla rotazione dello schermo di +/-180° (orientamento verticale/orizzontale); l'intero montante può ruotare lateralmente di +/-40°
- **REGOLAZIONE RAPIDA:** supporto per monitor universale con altezza regolabile da 265 mm a 415 mm dalla scrivania; dotato di meccanismo a molla, consente di regolare manualmente l'altezza mediante la pratica leva posta sulla parte superiore
- **STABILE e ANTISCIVOLO:** supporto autoportante per monitor di computer con robusta base antiscivolo (200 mm x 240 mm) e ingombro ridotto per la massima stabilità e flessibilità di posizionamento; ideale anche per scrivanie in vetro o superfici su cui non è possibile installare supporti per monitor
- **FACILE DA INSTALLARE:** i fori di montaggio consentono di montare il monitor con facilità per un'installazione più rapida; slot di gestione cavi integrato nella parte inferiore del montante; cuscinetti in gomma antiscivolo per evitare graffi alla scrivania

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	15.4 lb [7 kg]
Dimensioni massime del display	32" (16:9) 34" (21:9) 34" (32:9)
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	10.4 in [265 mm]
Altezza massima	16.3 in [415 mm]
Inclinazione	+ 15° / - 15°
Disposizione orizzontale	+40° / -40°
Rotazione del display	180°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	9.4 in [24.0 cm]
Larghezza prodotto	7.9 in [20.0 cm]
Altezza prodotto	22.4 in [57.0 cm]
Peso prodotto	8.0 lb [3.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.2 in [28.4 cm]

Larghezza del Pacco 17.3 in [43.9 cm]

Altezza del Pacco 4.8 in [12.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 8.2 lb [3.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Montante di sollevamento
	1 - Base
	1 - Gruppo di montaggio VESA
	1 - Piastra posteriore leva
	1 - Coperchio anteriore leva
	1 - Gruppo di montaggio VESA - rivestimento
	2 - Viti M8 x 20
	4 - Viti M4 x 6
	1 - Viti M4 x 8
	1 - Viti M6 x 20
	4 - 12 viti M4
	4 - 12 viti M5
	4 - Rondelle
	1 - Chiave a brugola da 5 mm con cacciavite
	1 - Chiave a brugola da 6 mm

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.