

## Soporte para Monitor - Porta Monitor Autónomo y de Altura Ajustable para Pantallas de hasta 32" (7kg) VESA - Base de Monitor para Escritorio con Inclinación/Giro/Rotación

ID del Producto: FPPNEUSTND



Este soporte para un monitor permite elevarlo sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y, al mismo tiempo, aumentar su productividad. Su fabricación en aluminio durable y su base resistente (200mm x 240mm) le hace compatible con las pantallas de hasta 32" (compatibles con placas VESA) y de peso de hasta 7kg. El acabado semibrillante de pintura en polvo (negro) de la columna del soporte ofrece una apariencia profesional y moderna que armonizan con su monitor y estación de trabajo. Por favor consulte la sección de especificaciones técnicas para más información sobre los diferentes valores de relación de aspecto compatibles.

El soporte vertical independiente para monitor permite un amplio rango de movimientos que le permiten colocar el monitor en el ángulo ideal de visualización, lo cual le permite trabajar más cómodamente y reduce tanto las tensiones en el cuello, como forzar la vista. Puede realizar ajustes de +/-15° de inclinación, +/-180° de giro, así como de la altura, para que el monitor se acople totalmente a sus requisitos ergonómicos. Con base giratoria, este soporte para monitor le permite girar la pantalla a un rango total de +/- 40°.

Este soporte para monitor con base mediante muelle ofrece un rango de ajuste total de 265mm a 415mm, a partir de la superficie o el escritorio/mesa. Los ajustes de la altura se realizan de forma sencilla mediante la palanca integrada de fácil acceso, situada en la parte superior del soporte.

Este soporte para monitor le permite mantener una estación de trabajo o escritorio/mesa de forma organizada, gracias a la ranura integrada de gestión de cables, en la parte inferior de la columna. Está equipado con tiras antideslizantes de goma que mantienen la superficie de su escritorio o mesa protegidos de rasguños o rayaduras.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **SOPORTE VERTICAL INDEPENDIENTE PARA UN MONITOR:** Este soporte para monitor es compatible con placas VESA de 75x75 o 100x100mm, y admite pantallas de hasta 32" (máximo 7kg de peso). Base giratoria resistente (+/-40°). El acabado semibrillante de pintura en polvo (negro) le ofrece un aspecto profesional y moderno
- **RANGO DE MOVIMIENTOS:** El soporte ergonómico para monitor aporta confort y aumenta la productividad, gracias a los ajustes de +/-15° de inclinación, +/-180° de rotación de la pantalla (vertical/horizontal): La columna gira totalmente a +/-40°
- **AJUSTES CON UN TOQUE:** Soporte universal para monitor, con altura ajustable en un rango de 265mm a 415mm desde la superficie del escritorio/mesa; este soporte para monitor LCD mediante muelle permite ajustes de la altura manualmente, con la palanca de fácil acceso situada en la parte superior del soporte
- **ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE:** Soporte vertical independiente para monitor, con una base resistente antideslizante (200mm x 240mm) y que ocupa poco espacio, para mayor flexibilidad y estabilidad al colocarlo. Ideal para superficies de vidrio, como escritorios, donde no es posible instalar otros tipos de soportes para monitor
- **INSTALACIÓN FÁCIL:** El patrón de agujeros estilo cerradura le permite enganchar y montar fácilmente el monitor de sobremesa, para una rápida instalación. Ranura para gestión integrada de cables, en la parte inferior de la columna y que ayuda a mantener ordenado el espacio de trabajo. Tiras antideslizantes de goma que evitan rasguños en la superficie del escritorio/mesa

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	15.4 lb [7 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	32" (16:9)
	34" (21:9)
	34" (32:9)
Fits Curved Display	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Minimum Height	10.4 in [265 mm]
Altura máxima	16.3 in [415 mm]
Inclinación	+ 15° / - 15°
Giro	+40° / -40°
Rotación de la pantalla	180°

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	9.4 in [24.0 cm]
Ancho del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Altura del Producto	22.4 in [57.0 cm]
Peso del Producto	8.0 lb [3.6 kg]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.8 in [27.5 cm]
Ancho de la Caja	17.1 in [43.5 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.0 lb [3.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Columna de elevación
	1 - Base
	1 - Soporte de montaje de placa VESA
	1 - Placa posterior de la palanca
	1 - Cubierta delantera de la palanca
	1 - Cierre de soporte de montaje de placa VESA
	2 - Tornillos M8 x 20
	4 - Tornillos M4 x 6
	1 - Tornillos M4 x 8
	1 - Tornillos M6 x 20
	4 - Tornillos M4 x 12
	4 - Tornillos M5 x 12
	4 - Arandelas
	1 - Llave Hexagonal de 5mm con Destornillador
	1 - Llave Hexagonal de 6mm

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.