

Beweegbare Bureau Monitorsteun, In Hoogte Verstelbare Monitor Beugel voor VESA Displays tot 32" (7kg), Ergonomische Bureau Monitor Stand, Kantelen/Zwenken/Roteren

Productcode: FPPNEUSTND



Met deze enkele monitor standaard kunt u twee scherm boven uw bureau of tafel plaatsen om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. De standaard is gemaakt van duurzaam aluminium en heeft een stevige basis (200 mm x 240 mm) en is geschikt voor VESA compatibele schermen tot 32" en met een maximaal draagvermogen van 7 kg. De zwarte semi-glanzende poedercoating op de steunkolom heeft een professionele en moderne look, die met die van uw scherm en werkstation overeenkomt. Raadpleeg onze technische specificaties voor meer informatie over de verschillende ondersteunde breedte/hoogteverhoudingen.

De vrijstaande monitorsteun heeft een groot bewegingsbereik zodat u uw scherm in de ideale kijkhoek kunt zetten en dus comfortabeler kunt werken en uw oog- en nekbelasting kunt verlagen. De standaard kan eenvoudig +/-15° worden gekanteld, +/-180° worden gezwenkt. Ook kan deze op de gewenste hoogte en geheel volgens uw ergonomische eisen worden ingesteld. Dankzij de roterende basis kunt u uw scherm met deze monitor standaard in totaal +/- 40° worden gezwenkt.

De hoogte van de monitor standaard met veerarm kan in totaal tussen 265 mm tot 415 mm boven het oppervlak of boven uw bureau worden versteld. De hoogte kan gemakkelijk worden aangepast met de ingebouwde, eenvoudig bereikbare hendel bovenop de standaard.

Met deze monitor standaard kunt uw bureau/werkstation netjes houden dankzij het ingebouwde kabelmanagementslot in het onderste gedeelte van de kolom. En met de rubberen antislip kussens wordt uw bureau- of tafelloppervlak tegen krassen of deuken beschermd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **VRIJSTAANDE MONITOR STANDAARD:** Deze enkele monitor standaard ondersteunt één VESA 75x75/100x100 mm compatibel scherm tot 32" (7 kg); sterke roterende basis (+/-40°); semi-glanzende zwarte poedercoating zorgt voor een professionele en moderne look
- **BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische monitor standaard vergroot het comfort en de productiviteit met +/-15° kantelen, +/-180° schermrotatie (staand/liggend); de hele kolom kan +/-40° worden gezwenkt
- **ONE-TOUCH INSTELLING:** Universele monitor standaard die van 265 mm tot 415 mm boven het bureau kan worden veresteld; de hoogte van de LCD monitor standaard met gasveer kan gemakkelijk handmatig met de hendel bovenaan de standaard worden aangepast
- **STABIEL EN ANTISLIP:** Vrijstaande monitor arm met stevige antislip basis (200 mm x 240 mm) en compacte afmetingen voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing; ook geschikt voor glazen bureaus of andere oppervlakken die minder geschikt zijn voor montage
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Gatenspatroon biedt de mogelijkheid om uw desktop monitor vast te haken; geïntegreerd kabelmanagementslot in het onderste gedeelte van de kolom zorgt voor een nette werkruimte; antislip rubberen kussens voorkomen krassen op bureau

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Bureaustandaard
VESA gatenspatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	15.4 lb [7 kg]
Maximale schermgrootte	32" (16:9)
	34" (21:9)
	34" (32:9)
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	10.4 in [265 mm]
Maximumhoogte	16.3 in [415 mm]
Kantelen	+ 15° / - 15°
Pannen	+40° / -40°
Schermmrotatie	180°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	9.4 in [24.0 cm]
Breedte product	7.9 in [20.0 cm]
Hoogte product	22.4 in [57.0 cm]
Gewicht product	8.0 lb [3.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.2 in [28.4 cm]

Package Width	17.3 in [43.9 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.2 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Hefkolom 1 - basis 1 - VESA-montageconstructie 1 - Hendel achterplaat 1 - Hendel voorplaat 1 - VESA-montage afsluiting 2 - M8 x 20 schroeven 4 - M4 x 6 schroeven 1 - M4 x 8 schroeven 1 - M6 x 20 schroeven 4 - M4 x 12 schroeven 4 - M5 x 12 schroeven 4 - onderleggingen 1 - 5 mm inbussleutel met schroevendraaier 1 - 6 mm inbussleutel
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.