

Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium

Produkt-ID: FPWARPS

Diese robuste und schlanke Wandhalterung für die Fernseher-Wandmontage ermöglicht Ihnen mehr Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Fernseher an der Wand befestigen und kinderleicht an die richtige Position anpassen.

Sobald der Flachbildfernseher befestigt ist, lässt sich die Wandhalterung ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen. Sie können die Arme problemlos ausfahren, um Ihren Fernseher von 105 bis 550 mm von der Wand zu entfernen. Die TV-Halterung lässt sich für optimale Sicht um +/-60 Grad drehen und um +/-15 Grad neigen.

Diese hochwertige Fernseher-Wandhalterung vereint optimal Form und Funktion. Das hochwertige Design in Schwarz und Silber sorgt für eine beeindruckende Optik in jeder Position und ist ideal für Firmenfoyers bzw. -gänge, Informationskioske oder Wohnräume geeignet. Wenn die Arme ausgefahren sind, bieten die Schutzabdeckungen einen ordentlichen, professionellen Look. Der Kabelführungskanal in den Armen sorgt für eine saubere Verstaung der Kabel.

Die robuste TV-Halterung wurde aus Stahl und Aluminium gefertigt und trägt einen Fernseher mit einer maximalen Tragfähigkeit von 85 kg.

Der FPWARPS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Befestigen Sie Ihren Fernseher in einem Sitzungssaal, Foyer, Hörsaal, Klassenzimmer oder Tagungsraum an der Wand
- Informieren oder unterhalten Sie Gäste in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
- Sparen Sie durch Wandbefestigung Ihres Fernsehers Platz in Ihrem Heimkino oder Wohnzimmer

Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32- bis 75-Zoll-Fernseher an der Wand montieren
- Einfache Verstellung mit voll beweglichen Gelenkarmen
- Schwenkbar um +/-60° und neigbar um +/-15° für optimale Sicht
- Die Arme können von 105 bis 550 mm von der Wand entfernt werden
- Schlanke und robuste Bauweise aus Stahl und Aluminium (Traglast bis zu 85 kg)

Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x400 mm
	600x400 mm
	700x400 mm
	800x400 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Mindestabstand zur Wand:	105 mm
	Maximalabstand zur Wand:	550 mm
	Maximaler Abstand zur Wand:	550 mm
Gewichtskapazität		187.8 lb [85 kg]
Minimale Bildschirmgröße		32"
Maximale Anzeigegröße		75"
Fits Curved Display		Ja
Video Wall		Nein
Neigung		+ 15° / - 15°



Schwenkung/Drehung + 60°/-60°

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	34.1 in [86.5 cm]
Produktbreite	20.5 in [52.0 cm]
Produkthöhe	20.6 in [52.4 cm]
Produktgewicht	22.8 lb [10.3 kg]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	35.8 in [91.0 cm]
Package Width	18.1 in [46.0 cm]
Package Height	5.5 in [14.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	28.0 lb [12.6 kg]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	TV-Wandhalterungsbausatz
	Vertikale Bügel
	Sechskantschlüssel, 6 mm
	Schrauben für vertikale Bügel
	Betonanker
	Schrauben (M4 x 12 mm)
	Schrauben (M4 x 18 mm)
	Schrauben (M5 x 12 mm)
	Schrauben (M6 x 12 mm)

Schrauben (M6 x 18 mm)

Schrauben (M8 x 12 mm)

Unterlegscheiben

Schrauben (M8 x 18 mm)

Benutzerhandbuch

Wandschrauben

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

