

ダブルアーム式テレビ壁掛け金具／1面VESA規格32-75インチディスプレイ対応／耐荷重75kg／ロープロファイルタイプ／高耐久アーム／チルト、スイベル

製品ID: FPWARPS



フルモーション対応液晶テレビ壁掛けアーム。32インチから75インチまでのテレビに対応し、簡単にビュー位置が調整できる頑丈でスタイリッシュな造りのウォールマウントです。テレビを壁面に設置して省スペースを実現します。

壁面への設置後は、ツールを使用せずに簡単に調整が可能です。アーム部分は105mmから550mmの範囲で壁面から伸ばすことができます。スイベルは ± 60 度、チルトは ± 15 度に対応しており、最適なビュー位置を確保します。

このTV壁掛けモニターアームは、どの位置から見ても印象的なディスプレイを構成するよう設計されており、機能と美しさを兼ね備えています。ブラックとシルバーのデザインは、ロビーやホール、インフォメーションデスク、リビングなどに最適です。アーム伸長時も保護カバーですっきりとした外観を保ち、ケーブルはマウント内部の溝に隠して配線できるようになっています。

スチールとアルミニウムを使用した堅牢なTVマウントは、最大85kgまでのテレビをしっかりと支えます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・会議室、ロビー、公演ホール、教室、ミーティングスペースでテレビを壁面に設置
- ・ホテルや飲食店で顧客に情報と娯楽を提供
- ・ホームシアターやリビングルームのテレビを壁面に設置し省スペースを実現

製品の特長

75インチ対応大型ウォールマウント: 水平フルモーション対応の堅牢なTV壁掛け金具。VESA互換32インチから75インチまでのディスプレ

イを積載可能(耐荷重75kg)。プレミアムパウダーコート仕上げ(シルバー)の頑丈なスチールフレームを使用

広い可動域:画面左右振り+/-60度、上下振り+/-15度の調整機能で適切なビュー角度に設定。壁からの張り出しはアーム伸長時50mm、収縮時105mmの幅で調整可能

互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、500x300、600x300、600x400、800x400、800x500

プレミアムデザイン:シルバースチール&アルミの美しいデザイン。化粧カバーでプロフェッショナルな外観を保ち、どの位置から見ても印象的なLCD/LED薄型ディスプレイを構成

フレキシブルな設定:一本の間柱(設置する壁の内部にある柱)に取り付ける設計により、コーナー部分への設置が可能。柔軟な位置設定に対応、ケーブル管理機能付き。顧客受けのデジタルサイネージ、店舗、教育機関などに理想的

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	あり
ケーブル管理	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	壁面設置
VESA取り付け穴パターン	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	500x300 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
	800x400 mm
	800x500 mm

810x500 mm

性能

一般仕様	壁までの最小距離: 105mm 壁からの最大距離: 550mm
可搬重量	75 kg [165.4 lb]
Minimum Display Size	32 インチ
最大ディスプレイサイズ	75 インチ
Fits Curved Display	あり
ビデオウォール	なし
チルト	+/-15°
スイベル / ピボット	+/- 60°

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	86.5 cm [34.1 in]
製品横	52.0 cm [20.5 in]
製品高さ	52.4 cm [20.6 in]
製品重量	10.3 kg [22.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	47.1 cm [18.5 in]
パッケージ横	91.8 cm [36.1 in]
パッケージ高さ	15.5 cm [6.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	12.6 kg [27.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - TVウォールマウント本体 2 - 縦方向ブラケット 1 - 6mm 六角レンチ 2 - 縦型ブラケット用ネジ
---------	---

- 8 - コンクリートアンカー
- 8 - ウォールネジ
- 4 - M4 x 12mm ネジ
- 4 - M4 x 18 mm ネジ
- 4 - M5 x 12mm ネジ
- 4 - M6 x 12mmネジ
- 4 - M6 x 18mm ネジ
- 4 - M8 x 12 mm ネジ
- 4 - フラットワッシャー
- 4 - M8 x 18 mm ネジ
- 1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。