Support Mural TV Orientable et Inclinable pour Écrans VESA 32'' à 55'' (35kg) - Bras Articulé Haute Résistance pour Télévision LCD/LED - Fixation/Accroche Télé Murale pour Écran Plat

Nº de produit: FPWARTB1M

Optimisez votre espace de travail et créez un affichage impressionnant. Ce support mural multidirectionnel et en acier robuste pour téléviseur peut accueillir des téléviseurs à écran plat de 32 po à 55 po (56 cm à 140 cm). Le bras facile à étendre permet de trouver facilement l'angle de vision idéal.

Installez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Ce support pour téléviseur mural est idéal pour créer un affichage numérique impressionnant sur un téléviseur à écran plat dans des halls d'entrée, des salles de conférence et autres lieux d'accueil. Il permet en outre d'optimiser l'espace. Ce support pour téléviseur mural peut accueillir la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat d'une taille comprise entre 32 po à 55 po (81 cm à 140 cm) et pesant jusqu'à 35 kg.

Ce support pour téléviseur mural offre des capacités de réglage multidirectionnel. Le bras peut s'étendre jusqu'à 50 cm du mur et offre une grande flexibilité de réglage de la position et de l'angle de l'écran. Pour un encombrement minimal, le bras peut également être rabattu contre le mur, de façon à positionner votre écran à seulement 5 cm du mur.

Ce support pour téléviseur mural pivote de +90°/ -90° pour une flexibilité de réglage maximale. Son inclinaison de +2/-12° permet de mieux orienter l'angle du téléviseur vers le public. Grâce à l'inclinaison, vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant affecter le confort de vision.

Fort d'une conception en acier robuste, ce support peut accueillir facilement et en toute simplicité votre téléviseur à écran plat, de façon à protéger votre investissement. Ce support pour téléviseur mural intègre également des supports de gestion des câbles en plastique permettant de dissimuler les câbles.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Montez en toute sécurité votre téléviseur au mur dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal

• Informez vos clients en permanence dans votre hôtel, restaurant ou autre lieu d'accueil du public

• Économisez de l'espace en montant votre téléviseur au mur de votre home cinéma

Spécifications techniques

• SUPPORT MURAL POUR TV 55" : Ce support mural pour TV très résistant supporte les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 55 pouces (35 kg), avec un cadre en acier durable à mouvement complet et une finition enduite de poudre

• LARGE GAMME DE MOUVEMENTS : Le support articulé et réglable pour TV offre un pivotement de +/-90°, une inclinaison de +2/-12° et un réglage du niveau de l'écran LCD de +/-5° sans l'utilisation d'outils supplémentaires pour s'assurer que l'écran est droit

• BRAS EXTENSIBLE : Le bras peut s'étendre de 49 mm à 503 mm du mur; Avec la longueur du bras, le centre de l'écran a une portée latérale totale (de gauche à droite) de 1006 mm

• UTILISATION POLYVALENTE : accroche mural pour une fixation impressionante de votre télé ou moniteur en toute sécurité; ce bras articulé ets idéal pour les salles de conférence, les lobbies et les espaces de réunion.

• ESTHÉTIQUE SOIGNÉE : le support mural pour téléviseur à profil bas avec gestion intégrée des câbles et couvercles noirs encliquetables en option permet de ranger les câbles d'écran plat ; idéal pour l'affichage numérique en contact avec le client

Matériel		
	Politique de garantie	5 Years
	Fixation sur le mur	Oui
	Gestion de câbles	Oui
	Bras articulé	Oui

Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	1.9 in [49 mm]
Trous de fixation VESA	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	300x200 mm
	100x100 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	100x150 mm

Performance

Capacité de poids	77.2 lb [35 kg]
Taille minimale de l'écran	32"
Taille maximale de l'écran	55"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Extension maximale du bras	19.8 in [503 mm]
Inclinaison	+2° / -12°
Rotatif/pivotant	+/- 90°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	24.2 in [61.4 cm]
	Largeur du produit	15.7 in [40.0 cm]
	Hauteur du produit	15.7 in [40.0 cm]
	Poids du produit	6.2 lb [2.8 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	12.8 in [32.6 cm]
	Package Width	15.5 in [39.4 cm]
	Package Height	2.2 in [5.5 cm]
	Poids brut	6.9 lb [3.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Support mural
		4 - Supports d'extension VESA
		4 - Vis de support
		4 - Écrous
		1 - Clé
		4 - Vis M5 x 14 mm
		4 - Vis M6 x 14 mm
		4 - Vis M6 x 30 mm
		4 - Vis M8 x 30 mm
		4 - Vis M8 x 50 mm

4 - Petites rondelles

4 - Grandes rondelles

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

4 - Vis

4 - Vis de scellement

4 - Rondelles de support

1 - Manuel d'instruction

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis