

フットレスト足置き台 高さ/チルト調整対応 オフィス用デスク足置き

製品ID: FTRST1



高さ調整可能デスク用フットレスト。1日を通じて正しい姿勢を保ち、快適さと作業の効率を向上させるエルゴノミクス(人間工学)対応製品です。フットレストは角度と高さを変えて最も快適な位置に合わせることができます。大きなコストをかけずにワークステーションをカスタマイズできるソリューションです。

足元から背中にかけて正しい姿勢を保つと、1日を通じて快適に作業ができます。このデスク用フットレストで、正しい姿勢が保てるよう作業環境をカスタマイズすることができます。

足を置くプラットフォーム部分は、大きめの造りで幅広くユーザーのニーズに対応します。45cm x 35cmのプラットフォームは、快適でしかもデスク下に簡単に収まる理想的なサイズになっています。フットレストの高さは、9.5cmから12.3cmまで簡単に調整が可能です。

また、0° から15°、0° から30° の2つのチルト(傾き)に対応しており、プラットフォームを押してフットレストの角度を簡単に変えられます。個人に合わせて設定できる調整機能により、ワークステーションをより快適に使えるようになります。

このフットレストはロッキング設計になっており、前後に揺らして足首とふくらはぎをストレッチできるようになっています。足を上にあげて血行を良くし、疲労の軽減に役立ちます。

プラットフォームの表面はゴム引きになっており、フットレストから足が滑り落ちません。また、マッサージ効果のある突起がついており、長時間座り続ける際、足を心地よく刺激します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適
- ・ホームオフィスでエルゴノミクスに対応

製品の特長

- ・調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ
- ・幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)
- ・高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)
- ・簡単に調整できる2つのチルト角度(15度/30度)で快適フィット
- ・プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進
- ・ゴム引きで滑らないプラットフォーム面

性能

保証に関する方針	5 Years
高さ調節	あり
最小高さ	95 mm [3.7 in]
Maximum Height	123 mm [4.8 in]
チルト	0° / -30°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック、アルミ
製品縦	50.5 cm [19.9 in]
製品横	36.0 cm [14.2 in]
製品高さ	9.5 cm [3.7 in]
製品重量	3.0 kg [6.6 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	37.5 cm [14.8 in]
パッケージ横	51.8 cm [20.4 in]
パッケージ高さ	11.0 cm [4.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	2.9 kg [6.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - フットレスト
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。