

## VGA HD15 slimline växlingskontakt - M/M

Produkt ID: GC15HSM



Den här kompakta könbytaren (HDDB15M till HDDB15M) omvandlar ett högdensitets DB15 honkontakt till ett högdensitets DB15 hankontakt. Med den kan du ansluta enheter med en HDDB15 med honuttag till en enhet med en HDDB15 honingång.

Den här kompakta könbytaren av hög kvalitet täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

### Funktioner

---

#### Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Utseende

Färg	Svart
------	-------

Produktlängd	0.7 in [18.0 mm]
Produktbredd	1.2 in [31.2 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.8 mm]
Produktvikt	0.3 oz [8.0 g]

---

Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.4 oz [10.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	VGA HD15 Kompakt könbytare - M/M
-----------------	----------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

