

DisplayPort könbytare - f/f

Produkt ID: GCDPFF



DisplayPort könbytare har två DisplayPort honkontakter - en enkel och kostnadseffektiv lösning för att koppla ihop två kort DisplayPort-kablar till en lång kabel.

Könbytare är hållbart konstruerad med gulpläterade kontakter och en låsdesign för att undvika glidningar. Täcks av livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förläng enkelt räckvidden på DisplayPort-kablar

Funktioner

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Antal ledare

20

	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)
Utseende		
	Färg	Blå
	Produktlängd	2.2 in [5.5 cm]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [22.7 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	3.4 in [87.0 mm]
	Paketets bredd	0.5 in [12.0 mm]
	Paketets höjd	4.2 in [10.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.9 oz [25.4 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - DisplayPort könbytare - f/f
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.