

USB A könbytare - F/F

Produkt ID: GCUSBAAFF



GCUSBAAFF USB A-växlingskontakt har två USB A-honkontakter - en enkel och kostnadseffektiv lösning för att koppla ihop två korta USB-kablar till en lång kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förläng enkelt räckvidden på USB-kablar

Funktioner

Kontakt(er)

Garantipolicy

Lifetime

Connector A

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Utseende

Färg	Vit
Produktlängd	1.3 in [3.2 cm]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	0.4 oz [12.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	2.8 in [7.1 cm]
Paketets bredd	1.6 in [4.0 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.1 oz [2.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB könbytare A-A hona-hona
-----------------	---------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.