

## Cisco GLC-EX-SMD Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-EX

ID prodotto: GLCEXSMDST



Il prodotto GLCEXSMDST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-EX-SMD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-EX, a una distanza massima di 40 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra monomodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3.013.496 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP

## Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-EX-SMD
- SFP compatibile al 100% con Cisco, equivalente al modulo Cisco GLC-EX-SMD
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-EX

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.013.496 ore
Consumo energetico	< 1 W

---

#### Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
------	--

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [19.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP
--------------------------	---------------------------

---

#### Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.