Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-EX-SMD - 1000BASE-EX

ID del Producto: GLCEXSMDST

El modelo GLCEXSMDST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo GLC-EX-SMD de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad confiable a 1GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 1000BASE-EX, a una distancia máxima de hasta 40km.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps

• Tipo: Fibra óptica monomodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 40km

• MTBF: 3.013.496 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo GLC-EX-SMD de Cisco

• Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.

• Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)

• Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

• Bajo consumo eléctrico de menos de 1W

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-EX
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	40 km (24.8 mi)
	Tipo de Fibra	Monomodo
	Longitud de Onda	1310nm

	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	MTBF	3.013.496 horas
	Consumo de Energía	< 1 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
Características Físicas		
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.2 in [56.6 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	0.7 oz [19.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.