

SFPモジュール 10個入りパック／Cisco製品GLC-T互換／1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

製品ID: GLCT10PKST



Cisco製GLC-T互換銅製SFPモジュール(10個入り)。Cisco®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。銅線ケーブルで最大100mの距離に対応し、1000BASE-T準拠のネットワークで安定した1GbE接続を提供します。

技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 1000 Mbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ45コネクタ
- ・最大転送距離: 100m
- ・MTBF: 4,655,371時間
- ・電力消費: 1.3W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能な銅製SFPトランシーバモジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・Cisco製スイッチ／ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
- ・リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証
- ・全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用
- ・1.3W以下の低消費電力
- ・OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
業界標準	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

性能

最大データ転送速度	1000Mbps
最大伝達距離	100m
ファイバタイプ	銅
DDM	なし
互換性のあるネットワーク	1 Gbps
MTBF	4,655,371時間
消費電力(W)	< 1.3 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - RJ-45
--------------	-----------

特記 / 必要条件

注意	ギガビット ネットワーク装置1台とメディアコンバータで使用
----	-------------------------------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	30~75% RH

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	68.0 mm [2.7 in]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	227.0 g [8.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	20.1 cm [7.9 in]
パッケージ横	11.9 cm [4.7 in]
パッケージ高さ	3.6 cm [1.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	284.0 g [10.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	10 – SFP トランシーバー
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。