SFPモジュール／Cisco製品GLC-T互換／1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

製品ID: GLCTST

Cisco製GLC-T互換銅製SFPモジュール。Cisco®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。銅線ケーブルで最大100mの距離に対応し、1000BASE-T準拠のネットワークで安定した1GbE接続を提供します。

技術仕様:

・最大データ転送レート:1000Mbps

・タイプ:銅線

・接続タイプ:RJ45コネクタ

・最大転送距離:100m

・MTBF:4,655,371時間

・電力消費:1.3W以下

・デジタル診断モニタリング(DDM):非対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能な銅製SFPトランシーバです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

・Cisco製スイッチ／ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換

・リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

・全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール

・光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用

・OEMの仕様およびMSA（Multi-Source Agreement）業界規格に一致または上回るレベルの技術

・光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

・1.3W以下の低消費電力

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	業界標準	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
性能		
	最大データ転送速度	1000Mbps
	最大伝達距離	100 m
	ファイバタイプ	銅
	DDM	なし
	互換性のあるネットワーク	1 Gbps
	MTBF	4,655,371時間
	消費電力(W)	< 1.3 W
コネクタ		
	ローカルユニットコネクタ	1 - RJ-45
特記 / 必要条件		
	注意	ギガビット ネットワーク装置1台とメディアコンバータで使用
電源		
	出力電圧	3.3V DC
環境条件		
	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)

	湿度	30~75% RH
物理的特徴		
	製品縦	68.0 mm [2.7 in]
	製品横	1.2 cm [0.5 in]
	製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
	製品重量	25.0 g [0.9 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.0 cm [4.3 in]
	パッケージ横	94.0 mm [3.7 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	54.0 g [1.9 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SFP トランシーバー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。