

Monitortischhalterung für 49 Zoll 32:9 UW Curved-Bildschirm, 75x75, 100x100 VESA  
Monitorhalterung mit Federarm, max. 20kg, Klemm-Tullen Montage, Werkzeuglose  
Einstellung

Produkt-ID: H1M1AG1-MONITOR-ARM



Diese Monitor-Tischhalterung schafft einen ergonomischen Arbeitsplatz für Produktivität und unterstützt Curved-Monitore mit einer Größe von bis zu 49 Zoll, einschließlich 21:9 und 32:9 Ultrawide-Displays. Der mechanische, federunterstützte Arm ermöglicht eine mehrfache Anpassung an unterschiedliche ergonomische Bedürfnisse.

Der Federarm ermöglicht eine Höhenverstellung von bis zu 27,6 cm bis zu einer maximalen Höhe von 50,8 cm mit einer mühelosen Ein-Tasten-Bewegung. Der Monitorarm kann bis zu 62,1 cm über die Basis der Tischhalterung hinausragen.

Der Gelenkarm ermöglicht ein Schwenken um 180 Grad, und die VESA-Platte bietet eine werkzeuglose Einstellung von +/-90 Grad für horizontales Schwenken, -20 Grad/+50 Grad für Neigen und 360 Grad für Bildschirmdrehung im Hoch- oder Querformat. Dank dieser Flexibilität können Sie die Platzierung des Bildschirms für maximale Produktivität und Komfort individuell anpassen.

Mit seiner Konstruktion aus Stahl und Aluminium unterstützt der Premium-Monitorarm Monitore mit einem Gewicht von 2 bis 20 kg. Dies sorgt für dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit und macht ihn ideal für Büro- und Heimarbeitsplätze.

Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz verfügen die Arme über einen Kabelführungskanal an der Unterseite, der die Kabel außer Sichtweite hält und so zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz beiträgt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

### Merkmale

- **SCHREIBTISCH-MONITORARM:** Einzelmonitor-VESA-Halterung (75x75, 100x100mm) für Monitore bis zu 49 Zoll und 20kg; kompatibel mit 16:9-Displays sowie 21:9- und 32:9-Ultrawide-Monitoren; werkzeuglose Höhenverstellung mit einem Tastendruck bis zu 27,6cm
- **FÜR CURVED BILDSCHIRME:** Unterstützt 49 Zoll Curved Monitore mit 50,8cm Armhöhe und 62,1cm Armlänge; VESA Schnellverschluss, +- 90 Grad Schwenkung, -20 bis +50 Grad Neigung sowie Hoch und Querformat; Gelenkarmschwenkung 180 Grad
- **MONTAGEOPTIONEN:** Wechselbare C-Klemme oder Tüllenhalterung für Schreibtische bis zu 8cm Stärke für die C-Klemme und 3,5cm Stärke für die Tülle; der Monitorhalter umfasst Werkzeuge zur Anpassung der Armspannung an das Gewicht des Monitors
- **SICHERHEIT:** Die Einzelmonitorhalterung hat einen Drehstop, der verhindert, dass sich der Arm um mehr als +- 90 Grad (insgesamt 180) dreht; dies schützt den Monitor und die Umgebung vor versehentlichen Stößen und gewährleistet einen sicheren Betrieb
- **ORGANISIERTER ARBEITSPLATZ:** Schreibtisch Platz gewinnen mit dieser Monitorhalterung, die einen mechanischen Federarm für reibungslose und einfache Verstellung und Kabelkanäle entlang der Arme hat, um Kabel unsichtbar zu halten und Ordnung zu schaffen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischstärke 10 - 80mm Tüllendurchmesser: 10 - 35mm

---

Leistung

Gewichtskapazität	44.1 lb [20 kg]
Minimale Bildschirmgröße	17"
Maximale Bildschirmgröße	49" (32:9)
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	9.1 in [232 mm]
Maximale Höhe	20.0 in [508 mm]
Minimum Arm Extension	11.5 in [293 mm]
Maximale Armlänge	24.4 in [621 mm]
Neigung	+50° / -20°
Schwenken	+/- 90°
Schwenkung/Drehung	+180° / -180°
Displayrotation	360°
Diebstahlsicherung	Nein

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Hinweis: Monitore mit einer Breite von weniger als 50,8 cm können im Hochformat verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass der begrenzte Freiraum auf dem Schreibtisch die Drehung des Monitors einschränken kann.
---------	---

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

---

Baumaterial	Aluminum, Steel, and Plastic
Produktlänge	5.3 in [13.4 cm]
Produktbreite	26.1 in [66.3 cm]
Produkthöhe	24.6 in [62.5 cm]
Produktgewicht	10.8 lb [4.9 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketlänge	7.3 in [18.6 cm]
Paketbreite	17.3 in [44.0 cm]
Pakethöhe	5.1 in [13.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.1 lb [5.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Federarm
	1 - Schwenkarm
	1 - Basis
	1 - VESA-Plattenhalterung
	1 - Schreibtischklammerhalterung, oben
	1 - Schreibtischklammerhalterung, unten
	1 - Durchführungsplatte
	2 - Klemmscheiben
	2 - Klemmschrauben
	1 - VESA Befestigungsmutter
	2 - Kleine Unterlegscheiben
	2 - Schrauben M4x10 mm
	4 - M6x12mm Schrauben

1 - M8x35mm Schrauben

1 - 4mm Sechskantschlüssel mit Schraubendreher

1 - 6mm Inbusschlüssel

4 - Schrauben M4x12 mm

4 - M5x12mm Schrauben

4 - Große Unterlegscheiben

1 - Benutzerhandbuch

---

Garantieinformationen

Warranty 5 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

