

Dual Monitorhalterung mit Querstange, max. 27 Zoll & 15kg, C-Klammer, VESA 75x75/100x100, Vollbeveglicher Höhenverstelbarer VESA Monitorarm für 2 Monitore mit Federarm, TAA

Produkt-ID: H2M1AS2-MONITOR-ARM



Diese Monitorhalterung mit Querstange ist für bis zu zwei Bildschirme mit 27 Zoll ausgelegt und ermöglicht eine ergonomische Multi-Monitor-Konfiguration, die einen großen Anzeigebereich für mehr Produktivität bietet. Mit dem integrierten Griff können alle Monitore gleichzeitig bewegt werden, während der federunterstützte Arm mehrere Einstellungen ermöglicht, um unterschiedlichen ergonomischen Anforderungen gerecht zu werden.

Der mechanische Federarm ermöglicht eine werkzeuglose Höhenverstellung von bis zu 32,7cm mit einer mühelosen One-Touch-Bewegung. Die maximale Armverlängerung beträgt 57,4 cm und die Gesamtbelastbarkeit 15 kg.

Diese Monitorhalterung ist ideal für Monitore ohne oder mit schmalem Rahmen und sorgt für ein umfassenderes und nahtloses Seherlebnis, das Multitasking und Produktivität verbessert. Die VESA-Halterungen können entlang der Querstange verschoben werden, was weitere Anpassungen ermöglicht.

Die VESA-Halterungen der Monitore ermöglichen eine Schwenkung von +/-15°, eine Neigung von +65/-15° und eine 360°-Bildschirmrotation für die Ausrichtung im Hoch- oder Querformat.

Um einen organisierten Arbeitsbereich zu gewährleisten, verfügen die Arme an der Unterseite über einen Kabelkanal, der Kabel unsichtbar macht, Unordnung reduziert und zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz beiträgt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **TISCHMONITORARM:** Halterung für 2 Monitore bis zu 27 Zoll; Max. 15 kg; VESA-Platte unterstützt 75x75/100x100 mm-Muster; Querstange sorgt dafür, dass die Monitore stets perfekt ausgerichtet sind; Mechanischer Federarm mit Gelenk; TAA-konform
- **SYNCHRONISIERTE BEWEGUNG:** Querstangendesign mit Griff erlaubt das Bewegen der Dualmonitor-Konfiguration, ohne sie neu auszurichten; Werkzeuge zur Einstellung der Armspannung inkl.; maximale Armverlängerung 57,4cm, Höhenbereich 20,2-52,9cm
- **ONE-TOUCH-EINSTELLUNG DES FEDERARMS:** Der voll bewegliche Arm ist mit einer hochwertigen mechanischen Feder für sanfte und mühelose One-Touch-Bewegungen ausgestattet; Mechanische Federn sind robuster und verschleißfester als Gasfedern
- **BILDSCHIRMEINSTELLUNG:** Ergonomische Dualmonitor-Halterung mit werkzeugloser Einstellung von +/-15° Schwenkung, +65/-15° Neigung & 360° Displaydrehung (Hoch-/Querformat); Querstange schwenkbar um +/-90°, Federarm bietet 360° und Schwenkarm 180° Drehung
- **ORGANISIERTER ARBEITSPLATZ:** Kabelkanäle entlang der Arme der Multi-Monitor-Halterung sorgen für Ordnung und halten Kabel außer Sicht, während ein Kabelclip an der Basis für Ordnung sorgt; Rändelschrauben für werkzeuglose Monitorbefestigung enthalten

Hardware

Garantiebestimmungen	10 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm

100x100 mm

Stärke der
Montageoberfläche

Schreibtischklemme: Tischstärke 2 - 6cm

Leistung

Gewichtskapazität	33.1 lb [15 kg]
Minimale Bildschirmgröße	17"
Maximale Bildschirmgröße	27"
Geeignet für Curved Display	Nein
Fits UltraWide Displays	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	8.0 in [202 mm]
Maximale Höhe	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Maximale Armlänge	22.6 in [574 mm]
Neigung	+65° / -15°
Schwenken	+/-15
Schwenkung/Drehung	+180° / -180°
Displayrotation	360°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Aluminum, Steel, and Plastic
Produktlänge	31.5 in [80 cm]

Produktbreite	13.8 in [35 cm]
Produkthöhe	20.8 in [52.9 cm]
Produktgewicht	13.2 lb [6.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	13.9 in [35.2 cm]
Paketbreite	31.5 in [80.0 cm]
Pakethöhe	6.7 in [17.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.8 lb [6.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Monitorarm
	1 - EVA-Basispolster
	2 - VESA-Monitorhalterung
	8 - VESA-Schrauben
	1 - Kabelklemme
	1 - M3-Sechskantschlüssel
	1 - M6-Sechskantschlüssel
	1 - Querstange
	2 - Querstange Endkappen
	4 - M6x12-Schrauben
	4 - M6-Hutmuttern
	1 - Haltegriff
	1 - Schnellstartanleitung

Garantieinformationen

Warranty	10 Jahre
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.