USB 2.0ハブ／7ポート(7x USB-A)／産業用メタル筐体／ESD保護／350Wサージ保護／DINレール・壁面設置対応／工業用・業務用USBハブ

製品ID: HB20A7AME

7ポート産業用USB 2.0ハブ。過酷な産業環境、製品・修理ラボ、会議室、オフィスのワークスペースで拡張性の高いソリューションを提供します。頑丈な産業用メタル筐体を使用しており、工場やオフィス環境で多くの機器を接続できるように設計されています。

この産業用USBハブは、頑丈なメタル筐体を使用しており、安定した性能を発揮します。ハブに搭載された端子台には、7-48Vの広い範囲でDC電源入力が可能で、展開するシステムの電源能力に応じて柔軟に対応します。

頑丈な造りのハブは、動作温度域が摂氏-40～85度と広く、各USBポートにESD保護機能があり、接続する機器の損傷を防ぎます。過酷な環境での使用に最適な製品となっています。

接続要件が高い用途を想定して設計されたUSB 2.0ハブには、7つの接続ポートが付いています。より多くのUSBデバイスと周辺機器に対応します。

柔軟な設置オプションを備え、使用環境で最も適切な場所にハブを取り付けることができます。本体には固定用ブラケットがついており、DINマウントレールおよび2mのUSBホストケーブルが製品に付属しています。壁面やデスク下、ラックなど、さまざまな面に固定できるUSB 2.0ハブです。

StarTech.comでは、外付け電源アダプタITB20D3250も別売製品として取り扱っています。このユニバーサルACアダプタは、StarTech.com製産業用ハブ製品シリーズの交換用またはバックアップ電源として使用することができます。

USB 2.0の480 Mbps帯域に完全対応し、旧バージョンのUSB機器とも下位互換性があります。

認証、レポート、互換性

用途

・動作温度の変動範囲が大きく、物理的な損傷リスクがある過酷な環境に最適

・端子台接続しかオプションがない産業・製造環境に最適

・業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電

・保守室、修理サービスエリア、オフィスなどで壁面やデスク下に設置し複数のUSB機器を接続

・会議室やミーティングスペースで複数のUSB周辺機器を使用。または複数のモバイル端末を充電

製品の特長

・7ポート USB 2.0ハブ：High-Speedモード対応 USB-Aポート7口（ネジロック付き）を追加し、USB Type-Aコンピュータの接続機能を拡張。接続機器間で最大480Mbpsを共有、柔軟な7V-48VのDC電源入力にも対応

・幅広い温度範囲：動作温度摂氏-40～85度に対応（相対湿度5%-95%）| 急激な温度上昇から筐体を保護するアルミニウム製ヒートシンク

.
ESD保護：15kV気中／8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護に対応するUSBハブ。頑丈なメタル筐体を使用し、産業用／業務用の過酷な環境に理想的

.
設置オプション：筐体についた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールにマウントが可能（ブラケット付属）。端子台電源コネクタ、2 m USBホストケーブル（ネジロック式コネクタ）付属

・幅広い互換性：Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応し、OSに依存しません。USB 1.1互換、Multiple TT（Transaction Translator）に対応する拡張ハブ

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	USB-C ホスト接続	なし
	ポート数	7
	インターフェース	USB 2.0
	バス型	USB 2.0
	業界標準	USB 2.0
	チップセットID	Genesys Logic - GL852GT
性能		
	最大データ転送速度	480 Mbps
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）

	ESD Protection	+／−15kV（気中放電）
		+／−8kV（接触放電）
	サージ保護装置	下流ポートと上流ポートで350W
	MTBF	170,227時間
コネクタ		
	外部ポート	1 – USB B [4ピン]
		1 – ターミナルブロック（3線式）
		7 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB 2.0ポート搭載コンピュータ
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 電源
電源		
	電源	ターミナルブロック
	入力電圧	7 – 48 VDC
	入力電流	4A
	出力電圧	7 – 48 VDC
	消費電力(W)	28 W
環境条件		
	動作温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
	保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
	湿度	5 ~ 95% RH
物理的特徴		
	色	ブラック & シルバー
	サイズ	産業用
	エンクロージャタイプ	スチール
	製品縦	13.2 cm [5.2 in]

	製品横	6.3 cm [2.5 in]
	製品高さ	4.2 cm [1.7 in]
	製品重量	404 g [14.3 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
	パッケージ横	24.3 cm [9.6 in]
	パッケージ高さ	6.5 cm [2.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.4 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - USB 2.0ハブ
		1 - 2m USB-A - USB-B ケーブル
		1 - DINレールセット
		1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。