

USB 3.0ハブ／10ポート(10x
USB-A)／産業用メタル筐体／ESD保護／350Wサージ保護／DINレール・壁面設置対応／セルフパワー(ACアダ
プター付属)／工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ

製品ID: HB30A10AME



10ポート産業用USB 3.2 Gen

1ハブ。過酷な産業環境、製品・修理ラボ、会議室、オフィスのワークスペースなどで必要となる拡張性と柔軟な電源機能に対応します。頑丈な産業用メタル筐体を使用しており、工場やオフィスで多くの機器を接続できるように設計されています。

この産業用USBハブは、頑丈なメタル筐体を使用しており、安定した性能を発揮します。7-24Vの広い範囲でDC電源入力が必要な端子台を搭載し、展開するシステムの電源能力に応じて柔軟に対応します。

頑丈な造りに加えて動作温度域が0° C

から70° Cと広く、各USBポートのESD保護機能で接続する機器の損傷を防ぎます。工場環境での使用に最適な製品です。

このUSB 3.2 Gen

1ハブは、接続要件が高い用途を想定し設計されています。10口の接続ポートでより多くのUSBデバイスと周辺機器に対応します。

USBバッテリー充電仕様1.2にも対応し、各ポートで2.4A、最大で合計50Wまでの電力を供給します。従来のUSBポートよりも高速でモバイル端末を充電可能です。

柔軟な設置オプションを備え、使用環境で最も適切な場所にハブを取り付けることができます。本体には固定用ブラケットがついており、DINマウントレールが製品に付属しています。壁面やデスク下への固定およびラックマウントに対応します。

7-24Vの広い範囲でDC電源入力が必要な端子台を搭載し、展開するシステムの電源能力に応じて柔軟に対応します。また、より使いやすい設置オプションとして、付属の外付け電源アダプタに直接ハブを接続することも可能です。

StarTech.comでは、外付け電源アダプタ

ITB20D3250も別売製品として取り扱っています。このユニバーサルACアダプタは、StarTech.com製産業用ハブ製品シリーズの交換用またはバックアップ電源として使用することができます。

USB 3.2 Gen 1の5Gbps帯域にフル対応し、旧バージョンとのUSB機器とも下位互換性があります。旧型の周辺機器とUSB 3.2 Gen 1対応の新型デバイスを問題なく併用可能です。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.2 Gen 1ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に理想的
- ・設置オプション:筐体について固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.2 Gen 1ケーブル付属
- ・柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応
- ・デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能
- ・StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	10
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB バッテリー充電仕様 Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 – USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
チップセットID	Genesys Logic – GL3523

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
UASPサポート	あり
ESD Protection	+/-15kV (気中放電) +/-8kV (接触放電)
サージ保護装置	下流ポートと上流ポートで350W
MTBF	126,106時間

コネクタ

コネクタタイプ	10 – USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps) 1 – ターミナルブロック (2線式)
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載ホストコンピュータ
注意	USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。 本製品は ターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません

インジケータ

LEDインジケータ	1 – 電源入 (緑)
-----------	-------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	1.4A
出力電圧	20V DC
出力電流	3.25A
プラグタイプ	ターミナルブロック (2線式)
消費電力(W)	65W

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
------	---------------------------------

保存温度	-20° C to 85° C (-4° F to 185° F)
湿度	5%~95% RH (結露なし)

物理的特徴

色	ブラック
サイズ	産業用
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	19.8 cm [7.8 in]
製品横	5.5 cm [2.2 in]
製品高さ	3 cm [1.2 in]
製品重量	352 g [12.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.2 cm [11.5 in]
パッケージ横	19 cm [7.5 in]
パッケージ高さ	7.1 cm [2.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.4 kg [3.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USBハブ
	1 - USB 3.0ホストケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	2 - DINレールブラケット
	4 - 取り付けネジ
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外觀や仕様は予告なく変更する場合があります。