4ポートUSB 3.0ハブ／USB-A - 1x USB-C & 3x USB-A／SuperSpeed / USBバスパワー &
セルフパワー(ACアダプタ付属) 対応／ポータブル／USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)／USB BC Rev. 1.2準拠

製品ID: HB30A3A1CSFS

4ポートUSB 3.2 Gen
1搭載ハブ。ノートパソコンのUSB-AポートにUSB-A充電同期ポート（5Gbps）3口とUSB-C™ポート1口を増設し、ノートパソコンにさまざまな周辺機器を接続することができます。

通常のUSB Type-Aポートを使用して接続機能を拡張し、スマートフォンやタブレットを高速充電しながら、USB Type-C™対応の最新デバイスをノートパソコンに接続できるソリューションです。

このUSB 3.2 Gen 1ハブは、コンピュータのUSB-Aポートを使用して接続機能を拡張します。USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設できるため、既存のUSBデバイスを使用しながら、将来的にはUSB Type-Cデバイスの接続にも対応可能です。

最新のUSB-C対応デバイスを既存ノートパソコンのUSB-Aポートに接続する便利なソリューションです。

このハブには高速充電ポートを3口備えており、タブレットやスマートフォンをいつでも使える状態に保ちます。各USB-AポートでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応しており、3台のデバイスを同時に充電可能です。（充電出力は接続するデバイスの数と各デバイスが使用する電力によって異なります。ハブのUSB-Cポートは充電をサポートしていません。）

このセルフパワー対応USBハブには外付けの電源アダプターが付属しており、容量の大きな外付けドライブやハードディスクケースなど、USB電源だけでは対応できない電力を必要とするUSBデバイスの使用が可能です。このUSB 3.2 Gen 1ハブはデスク上でスペースを取らず、どんな場所での使用にも適しています。特に、ホットデスクやBYOD（私物デバイス持ち込み）環境で理想的な製品です。

この4ポートUSBハブは、コンパクトな軽量設計により、携帯にも適しています。ノートパソコンバッグに入れて持ち歩き、外出中でも接続機能を拡張することができます。

このハブは、既存のノートパソコンに最新のUSB-C周辺機器を接続したい場合に便利です。USB Type-Cポート搭載の新しいノートパソコンを購入せずにUSB-Cデバイスにアクセス可能となります。

ドライバーやソフトウエアのインストールが不要なこのセルフ電源ハブは、ほぼすべてのオペレーティングシステムに対応しています。

認証、レポート、互換性

用途

・付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能

・ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応

・オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適

製品の特長

・セルフパワー4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ：USB 5Gbps
Type-A搭載ノートパソコンにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー（電源アダプタ付属）で使用可能。14.6cmの一体型USB-Aホストケーブル付き

・BC
1.2急速充電サポート：各ポートで2.4A（12W）の充電に対応、付属の外付けACアダプタ(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有（電源仕様：日本／北米、イギリス、欧州、オーストラリア）

・最大5Gbpsの性能：すべての接続デバイスでUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeedの5Gbps速度を共有
。USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに理想的

.
幅広いOS互換性：主要なOS各種をサポート、セットアップにドライバが不要なUSBハブ（Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応）。USB 1.1/2.0との下位互換性あり

.
StarTech.comの利点：30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	あり
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2

		USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
	チップセットID	Genesys Logic – GL3522
性能		
	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
コネクタ		
	コネクタタイプ	3 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)
		1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
		1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB Type-Aポート – USB 3.0 (5Gbps)
	注意	すべてのポートが、USB-Cポートを含むUSBベースのビデオアダプタに対応しています。DP Altモード (DisplayPort™ Altモード) には対応していません – USB Type-Cポートを介した非USBベースのネイティブビデオには対応していません。
		このハブはDP Alt モードとUSB給電には対応していません。
		USBで充電されるデバイスをハブに接続する場合、充電出力は接続するデバイスの数と各デバイスが使用する電力によって異なります。また、ハブのUSB-Cポートは充電をサポートしていません。
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	1 A
	出力電圧	5 VDC
	出力電流	4 A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	B
	消費電力(W)	20
環境条件		
	動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)

	保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	湿度	0～90%相対湿度（結露なし）
物理的特徴		
	色	ブラック
	サイズ	コンパクト
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長	146 mm [5.7 in]
	製品縦	38 mm [1.5 in]
	製品横	7.4 cm [2.9 in]
	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	39 g [1.4 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.5 cm [6.5 in]
	パッケージ横	13.2 cm [5.2 in]
	パッケージ高さ	5.4 cm [2.1 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	362.0 g [12.8 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 4ポートUSB 3.0ハブ
		1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。