

2ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB PD対応 USB-C - USB-A/USB-C

製品ID: HB30C1A1CPD



給電対応USB-C™変換アダプタ。USB 3.0

Type-A対応のドッキングステーションをUSB-Cノートパソコンで使用できるアダプタです。MacBook、MacBook Proその他USB-C搭載の機種にUSB

3.0ノートパソコン用ドックを接続し、ドック中はUSB-Cノートパソコンの電源アダプタで端末の給電・充電状態を保ちます。

このUSB-C変換アダプタがあると、使い慣れたUSB

3.0対応のドッキングステーションをUSB-C対応の製品に買い換える必要がありません。本アダプタについているUSB-Cケーブルをノートパソコンに接続し、USB 3.0 (Type-A) ケーブルを既存のUSB 3.0ドックに接続します。

さらに、アダプタのUSB-CポートにUSB

Type-C™対応電源アダプタを接続し、互換性のあるUSB-Cノートパソコンに給電(充電)を行うことができます。このアダプタは、USB Power Delivery 2.0をサポートしており、最大60Wの電力を供給します。

このアダプタはまた、既存の外付けハードドライブなど、旧型のUSB

3.0デバイスを新型のUSB-Cノートパソコンに接続したい場合に便利な製品です。既存デバイスの使用を続け、新しいUSB-Cデバイスに合わせて周辺機器をアップグレードするコスト回避します。

この構成でも、給電オプションでノートパソコンの充電が可能です。USB-Cポートを介して、アダプタをUSB-C電源アダプタに接続するだけでOKです。

このアダプタは、USB-C搭載の新型端末を活用しながら、既存のUSB 3.0機器の寿命を延長できるソリューションです。

本製品にはUSB-Aポート1口とUSB-Cポート1口がついており、USB

3.0ハブとしてパソコンのUSB-CポートからのUSB接続オプションを拡張します。従来のUSB機器と新型のUSB-C機器の両方をUSB-C対応ノートパソコンに接続することができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ Connect your MacBook Pro, MacBook or other USB-C laptop to a USB 3.0 laptop docking station with Power Delivery support
- ・ Connect legacy USB 3.0 devices to your USB-C laptop
- ・ Power both the adapter and your laptop simultaneously, using your laptop's USB-C based power adapter
- ・ Expand the connection options on your USB-C laptop by adding a USB-A port in addition to your USB-C port
- ・ アダプタを携帯し、外出先で様々なUSB周辺機器に接続

家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適

製品の特長

- ・ USB 3.0ドッキングステーションをUSB-Cノートパソコンドッキングステーションに変換
- ・ USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと合わせ、MacBook Proその他接続端末への給電と充電が可能
- ・ 旧型のUSB 3.0デバイス(外付けハードドライブなど)をUSB-C対応のノートパソコンに接続
- ・ 携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計
- ・ OS各種でネイティブサポート(Windows/macOS/Chrome OS/Linux)。ユニバーサルなマルチプラットフォーム互換性で、手間いらずのインストール
- ・ プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
- ・ Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	あり
USB-C ホスト接続	あり
ポート数	2
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB 3.0 – USB1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	VIA/VLI – VL101

VIA/VLI – VL813

性能	最大データ転送速度	5 Gbps
	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
	MTBF	477,750 hours
コネクタ	コネクタタイプ	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
		1 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン]
		1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
	特記 / 必要条件	<p>システムおよびケーブル要件</p> <p>USB Type-Cポート – USB 3.0 (5Gbps)。ハブでノートパソコンを充電するには、ホスト側のUSB-CポートがUSB PD 2.0に対応している必要があります。</p> <p>オプション: USB-C電源アダプタ (例: ノートパソコンのUSB-C電源アダプタ)</p> <p>注意</p> <p>すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているわけではありません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応しているか確認してください。</p> <p>このハブはUSB給電仕様2.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートにも接続することができます。ただし、この構成では、ACアダプタがハブに接続されていても、ホスト側ノートパソコンへの電力供給は行いません。</p> <p>USB 3.0は、USB 3.1 第一世代 (Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供しません。</p>
電源	電源	USB電源
	Power Delivery	60 W
環境条件	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-10° C to 55° C (14° F to 131° F)
	湿度	40%~50%RH
物理的特徴	色	シルバー、ブラック

サイズ	コンパクト
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	250 mm [9.8 in]
製品縦	29.3 cm [11.5 in]
製品横	4.4 cm [1.7 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	22.0 g [0.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	3.0 cm [1.2 in]
パッケージ横	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ高さ	10.0 cm [3.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	72.0 g [2.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0ハブ
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。