

4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 3x USB A/ 1x USB-C ACアダプタ付属

製品ID: HB30C3A1CFS



USB-C対応のコンピュータに各種周辺機器を接続できる4ポートUSB 3.0ハブ。ノートパソコンやデスクトップPCで、USB Type-C™ または Thunderbolt™ 3ポート1口を使用し、USB-C™とUSB-A両方のタイプの周辺機器を接続することができます。

MacBook、Chromebook™、Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1、Dell XPS 12など、あらゆるUSB-C対応ノートパソコンに適しています。

このUSB 3.0ハブは、コンピュータのUSB-Cポートを使用してUSB接続オプションの拡張に対応します(USB 3.0は、別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれています)。USB-Cポート1口とUSB-Aポート3口を増設できるため、現在使用中のUSB機器を接続しながら、将来的に数が増えたと見込まれるUSB Type-Cデバイスの接続にも対応します。

ハブ本体には、使いやすい小型のUSB Type-Cコネクタがついています。リバーシブルのUSB Type-Cコネクタは挿入しやすく、どちら側を上にしても差し込めるため、ポート損傷のリスクが少なく、差し込み向きを間違えて困ることもありません。

このハブは、3口の高速度充電ポートを搭載しており、スマートフォンやタブレットを充電し、必要なときにいつでも使える状態に保つことができます。各USB-Aポートは、USBバッテリー充電仕様1.2に対応しており、最大3台のデバイスを同時に充電・同期することができます(充電用に提供される電力は、接続デバイスの数と、各デバイスが消費する電流によって異なります。ハブのUSB-Cポートでは、充電に対応していません)。

#### このセルフパワーUSB

3.0ハブには、外部電源アダプタが付属しており、USB給電では対応できない電力が必要なUSBデバイス(大型の外付けハードディスクやドライブケースなど)を使用することができます。また、デスクでこわすかなスペースしか取らないため、ホットデスクやBYOD(私物デバイス持ち込み)などの環境に最適です。

小型軽量設計により、このUSBハブはモバイル用途にも適しています。ハブと電源アダプタをノートパソコンバッグに入れて携帯し、外出先でもコネクティビティを拡張することができます。

#### このUSB 3.0ハブでは、既存のUSB

2.0/3.0デバイスの使用を継続できるため、新規で周辺機器を購入するコストを回避することができます。また、このセルフパワーハブは、各種オペレーティングシステムと互換性があり、ドライバやソフトウェアが不要なため、すぐにインストールすることができます。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 付属の電源アダプタを使用し、追加給電が必要なデバイスを接続
- ・ MacBookその他ノートパソコンのUSB-Cポートを使用してUSB接続オプションを拡張、USB Type-A および USB Type-Cの両方に対応
- ・ オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
- ・ ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応

## 製品の特長

- ・ TAA Compliant
- ・ USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張
- ・ USB-Cポート搭載のノートパソコン (MacBookやChromebook) またはデスクトップコンピュータに、USB-CとUSB-A両タイプのポートを増設
- ・ すべてのUSB-AポートでUSBバッテリー充電仕様1.2に対応。最大3台のモバイル端末を高速充電
- ・ USBバス電源。オプションの電源アダプタを同梱 (セルフパワー用)
- ・ 持ち運びに便利なコンパクト設計
- ・ Thunderbolt 3データポート互換
- ・ 幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
- ・ USB 2.0および1.1との下位互換性
- ・ USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps
- ・ プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

---

## ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	あり
USB-C ホスト接続	あり
高速充電ポート	あり

ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB バッテリー充電仕様 バージョン 1.2 USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	Genesys Logic – GL3523-S

#### 性能

最大データ転送速度	5 Gbps
タイプおよび定格	USB 3.0(5 Gbps)

#### コネクタ

コネクタタイプ	3 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps) 1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
---------	--

#### ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

#### 特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB Type-Cポート – USB 3.0(5Gbps)
注意	すべてのポートが、USB-Cポートを含むUSBベースのビデオアダプタに対応しています。DP Altモード(DisplayPort™ Altモード)には対応していません – USB Type-Cポートを介した非USBベースのネイティブビデオには対応していません。  このハブはDP Alt モードとUSB給電には対応していません。  USB充電デバイスをハブに接続する際、接続デバイスの数と、各デバイスが消費する電流によって充電用に提供される電力が異なります。ハブのUSB-Cポートでは、充電に対応していません。

#### 電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	1 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	4 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ

プラグタイプ	B
消費電力(W)	20

---

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0%~90% RH (結露なし)

---

物理的特徴

色	ブラック
サイズ	コンパクト
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	114 mm [4.5 in]
製品縦	7.5 cm [3.0 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	30.0 g [1.1 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.4 cm [5.3 in]
パッケージ横	16.4 cm [6.5 in]
パッケージ高さ	5.1 cm [2.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	343.0 g [12.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0ハブ
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。